

PHILIPS

Filamentlamp Globe helder
7 W (gelijk aan 60 W) G125
E27

Smart LED

Instelbaar wit


Glas

Gemakkelijk te installeren

Bedien met de WiZ app of je stem



8719514372108



Kies uit warm of koelwit licht

Gebruik deze grote bolvormige Philips Smart LED filamentlamp om een vintage gevoel in uw lampen en armaturen te krijgen. Deze lamp is WiZ connected. Te gebruiken met uw bestaande wifi om te bedienen met de WiZ app of uw stem.

Eenvoudige installatie

- Rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken. Werkt via je bestaande wifinetwerk.

Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.
- Spraakbediening met de Google Assistent, Alexa of Siri Shortcuts

Slimme functies

- Slim dimmen via de app, je stem of een dimmer
- Automatiseer je verlichting met timers
- Energieverbruik in de gaten houden

Lichtinstellingen

- Instelbaar warmwit tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen
- Maak je eigen scènes met voorgeprogrammeerde dynamische lichtinstellingen.

Kenmerken

gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Steek de stekker van je nieuwe lamp in het stopcontact, download de WiZ app en klaar ben je!

Overal je lampen bedienen

Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Spraakbediening

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem en de Google Assistent, Amazon Alexa of Siri Shortcuts. Met eenvoudige spraakopdrachten kun je lampen aan of uit doen, feller zetten of dimmen, van kleur veranderen en aangepaste lichtscènes instellen.

Slim dimmen

Dim je lampen tot elk helderheidsniveau dat je wil met behulp van je smartphone, de WiZmote of je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse gewoontes. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en het uit te laten als je het niet nodig hebt.

Energieverbruik in de gaten houden

De WiZ app houdt bij hoeveel energie je lampen verbruiken. Bekijk dagelijks of wekelijks het energieverbruik van je lampen en maak een slim, zuinig verlichtingsschema voor het hele huis.

Instelbaar warmwit tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Eigen lichtscènes

Combineer verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Bewaar je instellingen en roep ze eenvoudig weer op met de app, de WiZmote of je stem.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: G125
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Gewicht: 0,115 kg

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥90
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 115

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 43 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514372108
- EOC: 871951437210800
- Producttitel: PHI WFB 60W G125 E27 927-65 CL 1PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 7 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 180 mm
- Totale lengte: 180 mm
- Totale breedte: 125 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominale vermogen: 7 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1901131

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514372108
- Nettogewicht: 0,12 kg
- Brutoweight: 0,2 kg
- Hoogte: 22,5 cm
- Lengte: 12,8 cm
- Breedte: 12,8 cm



Publicatiedatum:
2026-04-11
Versie: 0.177

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.