

# PHILIPS

Filamentlamp helder 7 W  
(gelijk aan 60 W) ST64  
E27

Smart LED

Instelbaar wit


Glas

Gemakkelijk te installeren

Bedien met de WiZ app of je  
stem



8719514372245



## Kies uit warm of koelwit licht

De Edison-achtige vorm en het warm tot koelwitte licht van deze Philips Smart LED filamentlamp zorgen voor een vintage-uitstraling in elke kamer. Deze lamp is WiZ connected. Te gebruiken met uw bestaande wifi om te bedienen met de WiZ app of uw stem.

### Eenvoudige installatie

- Rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken. Werkt via je bestaande wifinetwerk.

### Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.
- Spraakbediening met de Google Assistent, Alexa of Siri Shortcuts

### Slimme functies

- Slim dimmen via de app, je stem of een dimmer
- Automatiseer je verlichting met timers
- Energieverbruik in de gaten houden

### Lichtinstellingen

- Instelbaar warmwit tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen
- Maak je eigen scènes met voorgeprogrammeerde dynamische lichtinstellingen.

# Kenmerken

## **gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken**

WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Steek de stekker van je nieuwe lamp in het stopcontact, download de WiZ app en klaar ben je!

## **Overal je lampen bedienen**

Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

## **Spraakbediening**

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem en de Google Assistent, Amazon Alexa of Siri Shortcuts. Met eenvoudige spraakopdrachten kun je lampen aan of uit doen, feller zetten of dimmen, van kleur veranderen en aangepaste lichtscènes instellen.

## **Slim dimmen**

Dim je lampen tot elk helderheidsniveau dat je wil met behulp van je smartphone, de WiZmote of je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig.

## **Automatiseer je verlichting met timers**

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse gewoontes. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en het uit te laten als je het niet nodig hebt.

## **Energieverbruik in de gaten houden**

De WiZ app houdt bij hoeveel energie je lampen verbruiken. Bekijk dagelijks of wekelijks het energieverbruik van je lampen en maak een slim, zuinig verlichtingsschema voor het hele huis.

## **Instelbaar warmwit tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen**

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

## **Eigen lichtscènes**

Combineer verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Bewaar je instellingen en roep ze eenvoudig weer op met de app, de WiZmote of je stem.

# Specificaties

## **Lampkenmerken**

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: ST64
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja

## **Lampafmeting**

- Gewicht: 0,055 kg

## **Duurzaamheid**

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

## **Extra onderdeel/accessoire meegeleverd**

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## **Lichtkenmerken**

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥90
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 115

## **Diversen**

- EyeComfort: Ja

## **Andere eigenschappen**

- Lampstroom: 43 mA

### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514372245
- EOC: 871951437224500
- Producttitel: PHI WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6

### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 7 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

### Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 143 mm
- Totale lengte: 143 mm
- Totale breedte: 64 mm

### Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominale vermogen: 7 W

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1901145

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514372245
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,09 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 8,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-22  
Versie: 0.172

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.