

# PHILIPS

Kaarslamp 4,9 W (gelijk aan 40 W) C37 E14 x2

Smart LED

Alle kleuren

Kunststof

Gemakkelijk te installeren

Bedien met de WiZ app of je stem



8719514372726



## Kleurrijk licht dat bij uw stemming past

Voeg slim licht toe aan uw kaarslamparmaturen met een Philips Smart LED gekleurde kaarslamp met een E14-lampfitting. Deze lamp is WiZ connected. Te gebruiken met uw bestaande wifi om te bedienen met de WiZ app of uw stem.

### Slimme bediening

- Connected by WiZ

### Slimme functies

- SpaceSense bewegingsdetectie

### Slimme apparaten

- Matter-certificaat

# Kenmerken

## Connected by WiZ

Volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten – gebruik de WiZ app om alle voordelen van slimme verlichting in te stellen.

## SpaceSense bewegingsdetectie



Maak van je lampen bewegingssensoren die automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt – je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

## Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: C37
- Fitting: E14
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja

## Lampafmeting

- Gewicht: 0,045 kg

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

## Diversen

- EyeComfort: Ja

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514372726
- EOC: 871951437272600
- Producttitel: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.48
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 4,9 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

**Afmetingen en gewicht van product**

- Totale hoogte: 11,6 mm
- Totale lengte: 11,6 mm
- Totale breedte: 3,9 mm

**Nominale waarden**

- Nominale levensduur: 15.000
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Nominale vermogen: 4.9 W

**Service**

- Garantie: 2 jaar

**Technische specificaties**

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1877837
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Ja

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8719514372726
- Nettogewicht: 0,09 kg
- Brutowicht: 0,15 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 10,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-26  
Versie: 0.259

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.