

# PHILIPS

June wandlamp 12W  
E27 P45 zonder lamp

myGarden

Geen lamp

Antraciet

Sensor; waterbestendig



8719514385306



## Altijd licht wanneer je thuiskomt

Voeg een moderne stijl toe aan je tuin. Deze antracietkleurige Philips myGarden wandlamp met bewegingssensor valt op door zijn slanke vorm. De lamp straalt een warmwit energiezuinig licht uit en geeft je een warm welkom wanneer je thuiskomt.

### Een warm welkom met licht

- Gastvrij licht dat een veilig gevoel geeft
- Eenvoudig te installeren sensor

### Richt uw tuin in met licht

- Decoratieve buitenverlichting
- Kies voor een hedendaagse stijl
- Kies voor buitenwandlampen
- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

### Verlicht uw tuin met hoogwaardige lampen

- Energiezuinig
- Altijd inclusief een Philips lamp
- Krachtig licht

### Buitenverlichting op een eenvoudige manier

- Weerbestendig



# Kenmerken

## Gastvrij licht dat een veilig gevoel geeft

De bewegingssensor schakelt automatisch het licht in wanneer u thuis komt en waarschuwt u als er iemand aankomt.

## Eenvoudig te installeren sensor



Het instellen van de sensor voor het automatisch inschakelen van de lamp is heel gemakkelijk.

## Decoratieve buitenverlichting

Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verbeteren door opvallende gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden assortiment ontwikkeld, decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik van uw tuin zult gaan maken.

## Kies voor een hedendaagse stijl

Deze lamp is ontworpen in Europa en heeft een uniek ontwerp met de stijl van hedendaagse buitenlampen.

## Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze buitenwandlamp, die bij uw voordeur of aan uw terrasmuren kan worden bevestigd.

## Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

## Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## Altijd inclusief een Philips lamp



Hoogwaardige en energiezuinige Philips EcoLamp-lampen worden meegeleverd voor het beste lichteffect.

## Krachtig licht

Deze buitenlamp geeft een krachtig, warmwit licht. Een heldere poel van licht om uw tuin of terras te verlichten.

## Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 10.000

### Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met Hue app en dimmer: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Ja

### Tuin

- Tuin: Tuin en terras

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Sensor, Waterbestendig

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,558 kg
- Totale hoogte: 195 mm
- Totale lengte: 195 mm
- Totale breedte: 135 mm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514385306
- Nettogewicht: 0,56 kg
- Brutoweight: 0,88 kg
- Hoogte: 16,3 cm
- Lengte: 21 cm
- Breedte: 21 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-15  
Versie: 0.238

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.