

PHILIPS

Bridge sokkellamp/
padverlichting 14W E27
zonder lamp

EcoMoods

Geen lamp

Antraciet

Waterbestendig



8719514385825



Besparen in stijl

Geniet van luie avonden in de tuin met deze elegante antracietkleurige sokkellamp van Philips. Het warmwitte licht is uitnodigend, waardoor deze lamp ideaal is als basisverlichting van uw tuin. Dankzij de originele vormgeving scheidt u een unieke sfeer.

Duurzame lichtoplossingen

- Energiebesparing tot wel 80%
- Extra lange levensduur
- Vervaardigd uit robuuste en betrouwbare onderdelen van hoge kwaliteit

Geef uw tuin een vleugje design

- Stijlvolle en moderne ontwerpen voor uw tuin
- Oog voor detail, vervaardigd uit hoogwaardige en sierlijke materialen
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden

Sfeer en gemak gaan hand in hand

- Uitnodigende warmwitte gloed

Speciale kenmerken

- IP 44, ontworpen voor buitengebruik



Kenmerken

Energiezuinig



Philips buitenverlichting is een betaalbare collectie die een eigentijdse vormgeving met een energiezuinig ontwerp combineert. In vergelijking met traditionele lichtbronnen wordt een energiebesparing van wel 80% gerealiseerd — een permanent voordeel voor het milieu én uw portemonnee.

Extra lange levensduur



Inclusief Philips lamp met zeer lange levensduur, tot wel 20.000 uur.

Hoogwaardige onderdelen



Optimale duurzaamheid. Alle onderdelen die in de Philips buitenverlichtingscollectie zijn verwerkt bestaan uit hoogwaardige componenten en zijn daarmee geschikt voor alle weersomstandigheden.

Stijlvolle en moderne ontwerpen

De eigentijdse vormgeving van Philips is tegelijkertijd stijlvol en ingetogen, en geeft uw tuin of terras zowel overdag als 's avonds een prachtig aanzicht zonder te overheersen. De keuze is enorm, dus u vindt altijd wel een ontwerp dat bij uw smaak en buitenruimte past.

Oog voor detail




Elk component is vervaardigd uit hoogwaardig en duurzaam materiaal zoals gegoten aluminium en roestvrij staal.

Uitendlopende toepassingen

Ideale buitenverlichting voor in de tuin, op het terras, langs het looppad en op het balkon. De wandlampen, lantaarns, sokkels en plafondlampen van Philips Outdoor creëren een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de schemering en verzekeren u van een veilige verlichting als het eenmaal donker is.

Uitnodigend warmwit licht



Philips Outdoor buitenverlichting levert met een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin een prachtige warme en uitnodigende gloed. De lampen bieden ruim voldoende licht, zodat u uw buitenruimte ook in het donker kunt gebruiken zoals u maar wilt. Bovendien zorgen de lampen 's nachts voor een veilig gevoel.

Ontworpen voor buitengebruik



De IP44-bescherming zorgt ervoor dat de buitenverlichting altijd klaar is om uw tuin op te fleuren, bij regen, sneeuw of zonneschijn.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 10.000

Milieu

- Het product weggooiën: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,583 kg
- Totale hoogte: 402 mm
- Totale lengte: 121 mm
- Totale breedte: 121 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514385825
- Nettogewicht: 1,89 kg
- Brutoweight: 2,12 kg
- Hoogte: 44,6 cm
- Lengte: 14,6 cm
- Breedte: 14,6 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.322

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.