

PHILIPS

Bureaulamp met
donutclip

Bureaulampen

4000K

Roze

Dimbaar



8719514396876



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

Een leeslamp met klem met geïntegreerde li-batterij voor meer gemak

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Bediening

- Stapsgewijs dimmen

Kenmerken

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering,

stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en

kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Stapsgewijs dimmen

Kies uit verschillende dimniveaus om de juiste sfeer van het moment te creëren.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Roze
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 76

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Bureaulampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 600 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,25 kg
- Totale hoogte: 380 mm
- Totale lengte: 99 mm
- Totale breedte: 290 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 175
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: 5 V
- Wattage meegeleverde lamp: 3
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514396876
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Brutogewicht: 0,38 kg
- Hoogte: 18 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 17 cm



Publicatiedatum:
2026-04-04
Versie: 0.392

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com