

PHILIPS

Splay wandlamp
12W

Armaturen voor
buitenverlichting

2700 K

Antraciet

Waterbestendig

8719514417670



Geniet van een prachtig verlichte tuin

De antracietkleurige Philips Splay muurlamp geeft je huis een moderne uitstraling. Gebruik deze eigentijdse lantaarn om je entree te verlichten met diffuus, warm licht.

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Geef uw tuin een vleugje design

- Moderne buitenverlichting

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken

- Krachtig licht

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K

Kenmerken

Lange levensduur tot wel 25.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

Moderne buitenverlichting

Strakke en tegelijkertijd elegante buitenverlichting van Philips. Philips Outdoor biedt een opvallende, moderne manier om tuinen, paden en andere plekken buiten je huis te verfraaien met licht.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen



Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

IP44 - weerbestendig




Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Krachtig licht

Deze Philips buitenlamp geeft een krachtig, warmwit licht. Een heldere poel van licht om je tuin of terras te verlichten.

Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Afgetekende lichtbundels: Nee
- Dimbaar: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- FFP – Frustration Free Pack (Frustratie-vrije verpakking): Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegings- en dag-nachtsensor: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Ideaal voor sfeercreatie: Nee
- Ideaal voor oriëntatieverlichting: Nee
- Draagbaar: Nee
- Inclusief voedingsadapter: Nee
- Beschermhoes meegeleverd: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Hoogwaardige, duurzame materialen: Ja
- Draaibaar in elke richting: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Kantelbare kap (omhoog/omlaag): No
- Opladen via USB: Nee
- Middenstuk: Nee
- Middenstuk: Nee
- Type stekker: No plug

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 12

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,6 kg
- Totale hoogte: 240 mm
- Totale lengte: 80 mm
- Totale breedte: 160 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1100
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: E
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I – geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

8719514417670

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514417670
 - Nettogewicht: 0,6 kg
 - Brutowicht: 0,68 kg
- Hoogte: 30 cm
 - Lengte: 10 cm
 - Breedte: 12 cm



Publicatiedatum:
2026-04-29
Versie: 0.387

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com