

PHILIPS

Superslim
plafondverlichting 15W

Armaturen voor
buitenverlichting

2700 K

White

SceneSwitch; waterbestendig



8719514417953



Eén lamp. Uw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Creëer de juiste sfeer door de helderheid aan te passen. Geniet met de Philips SceneSwitch LED-plafondlamp van drie helderheidsinstellingen die perfect zijn voor ieder moment van de dag. Je hebt geen dimmer of bijkomend apparaat nodig: je bestaande schakelaar volstaat.

Lichteffect

- Geeft helderwit licht

Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Geef uw tuin een vleugje design

- Kies voor buitenplafonnières

Ontworpen voor uw tuin

- IP44 - weerbestendig (buitenverlichting)

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Hoogwaardige materialen

Kenmerken

Superieure lichtkwaliteit Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Kies voor plafonnières

Verfraai uw buitenruimte met deze plafonnières, de perfecte verlichting bij de entree van uw huis of op het terras.

IP44 - weerbestendig (buitenverlichting)

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP54 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Hoogwaardige materialen

Deze lamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat een aanwinst is voor uw huis en vele jaren meegaat.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- click!FIX-bevestiging: Ja
- compatibel met alle dimmers: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Afgetekende lichtbundels: Ja
- Dimbaar: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- FFP - Frustration Free Pack (Frustratie-vrije verpakking): Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegings- en dag-nachtsensor: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Draagbaar: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Draaibaar in elke richting: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Kantelbare kap (omhoog/omlaag): No
- Opladen via USB: Nee
- Middenstuk: Ja
- Type stekker: No plug

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: SceneSwitch, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 15

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,47 kg
- Totale hoogte: 23 mm
- Totale lengte: 250 mm
- Totale breedte: 250 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1300
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: E
- IP-classificatie: IP54 | Bescherming tegen stofophoping en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Nee

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514417953
- Nettogewicht: 0,47 kg
- Brutoweight: 0,54 kg
- Hoogte: 25 cm
- Lengte: 2,8 cm
- Breedte: 24,5 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.283

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.