

PHILIPS

Moire plafondlamp,
36 W

Plafondlampen

2700 K

Wit



8719514431706



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

Philips LED-verlichting geeft licht dat is ontworpen voor het comfort van je ogen.

Lichteffect

- Deze plafondverlichting is uitgerust met verweven optiek, een technologie die het licht slim opnieuw verspreidt en zo je totale verlichtingservaring verbetert. De lens van de armatuur heeft een piramidevormige microstructuur die het licht verstrooit en gelijkmatig verdeelt, en het zo aangenamer voor de ogen maakt.

Gemakkelijk te ervaren

- Eenvoudige installatie

Lichteffect

- Gelijkmatige lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- Gemakkelijk te reinigen

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Kenmerken

Verweven optiek

Deze plafondverlichting is uitgerust met verweven optiek, een technologie die het licht slim opnieuw verspreidt en zo je totale verlichtingservaring verbetert. De lens van de armatuur heeft een piramidevormige microstructuur die het licht verstrooit en gelijkmatig verdeelt, en het zo aangamer voor de ogen maakt.

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Gemakkelijk te reinigen

Dankzij de gladde en gemakkelijk te reinigen materialen ziet je huis er altijd piekfijn uit, van de vloer tot aan het plafond.

Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 180 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,1 kg
- Totale hoogte: 80 mm
- Totale lengte: 490 mm
- Totale breedte: 490 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 490 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3600
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van
toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514431706
- Nettogewicht: 1,05 kg
- Brutoweight: 2,18 kg
- Hoogte: 52,2 cm
- Lengte: 9,7 cm
- Breedte: 52,2 cm



Publicatiedatum:
2026-05-13
Versie: 0.277

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.