

PHILIPS

Runner plafond-/
wandspot, 2x


Plafond-/wandspots

Geen lamp

Zwart

ClickFix

8719514435315



Geniet van het moment

Deze spot in industriële stijl is klein, dun en eenvoudig en past perfect in elk modern interieur. De zwarte aluminium behuizing vult het lichtbron feilloos aan. Een opvallend decoratief item met een kantelbare spot.

Geniet ook binnen van stijlvol licht

- Elegant en modern design

Speciale kenmerken

- Draaibare spot
- Elegant zwart

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Hoogwaardige materialen

Kenmerken

Modern design Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Elegant zwart

Het tijdloze en elegante zwart heeft de intens diepe kleur van ebbenhout.

Hoogwaardige materialen

Deze lamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat een aanwinst is voor uw huis en vele jaren meegaat.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Nee
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Afgetekende lichtbundels: Nee
- Dimbaar: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- FFP - Frustration Free Pack (Frustratie-vrije verpakking): Nee
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegings- en dag-nachtsensor: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Ideaal voor sfeercreatie: Ja
- Ideaal voor oriëntatieverlichting: Ja
- Draagbaar: Nee
- Beschermhoes meegeleverd: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Hoogwaardige, duurzame materialen: Ja
- Draaibaar in elke richting: Ja
- Zonne-energie: Nee
- Kantelbare kap (omhoog/omlaag): Manual
- Opladen via USB: Nee
- Warmwit licht: Nee
- Middenstuk: Nee
- Middenstuk: Nee
- Type stekker: No plug

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor, Gang
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- Extra functies: ClickFix

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,64 kg
- Totale hoogte: 109 mm
- Totale lengte: 305 mm
- Totale breedte: 90 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: -
- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V AC
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 5.5W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 20
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 2

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514435315
- Nettogewicht: 0,64 kg
- Brutoweight: 0,76 kg
- Hoogte: 31,6 cm
- Lengte: 10,2 cm
- Breedte: 10,9 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.411

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.