

# PHILIPS

Star plafond-/  
wandspot, 2x

Plafond-/wandspots

2700 K

Zwart

Dimbaar; ClickFix



8719514435391



## Accentueer jouw huis met licht

Deze Philips myLiving Star LED-spot heeft een tijdloze elegantie door de chromen arm en een behuizing met een grijze poedercoating. Met de Philips dimbare spot kan je gemakkelijk dimmen naar het juiste lichtniveau. Van functioneel helder voor alledaagse taken, naar een zachter licht voor ontspanning.

### Duurzame lichtoplossingen

- Te bedienen met wanddimmers
- LED-lamp van topkwaliteit

### Geavanceerde LED-lamp

- Warmwit licht

### Speciale kenmerken

- Draaibare spot

### Gemakkelijke verlichting zonder zorgen

- Lampen met een levensduur van tot wel 30 jaar
- 5 jaar garantie voor zorgeloos gebruik

# Kenmerken

## Te bedienen met wanddimmers



Regel de helderheid van deze Philips lamp met een wanddimmer (niet meegeleverd) om de sfeer in de hele kamer te bepalen of om juist de mooiste plekjes in huis te verlichten.

## LED-lamp van topkwaliteit



De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

## Warmwit licht



Deze verlichting maakt gebruik van de allernieuwste lichttechnologie van Philips met de nieuwe geavanceerde High Power LED's die een warmwit licht produceren met een kleurtemperatuur van 2700 kelvin.

## Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

## Levensduur van tot wel 30 jaar

LED-lampen gaan langer mee, dus u hoeft uw lichtbron veel minder vaak te vervangen. Dit leidt tot aanzienlijk minder afval en bespaart u op de lange termijn ook geld.

## 5 jaar garantie

Al onze spotlights zijn gebouwd om lang mee te gaan. Ze worden geleverd met 5 jaar volledige garantie op het hele product, zodat u elke dag weer kunt genieten van verlichting die haar kwaliteit behoudt.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 30.000

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Verstelbare hoogte: Nee
- Draaibare spot: Ja
- Roest- en stofvrij: Nee
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Afgetekende lichtbundels: Nee
- Dimbaar: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- FFP - Frustration Free Pack (Frustratie-vrije verpakking): Nee
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegings- en dag-nachtsensor: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Ideaal voor sfeercreatie: Ja
- Geschikt voor horizontale/verticale bevestiging: Ja
- Ideaal voor oriëntatieverlichting: Ja
- Geschikt voor montage met lamp naar boven/beneden: Ja
- Geschikt voor bevestiging aan muur en plafond: Ja
- Draaibare spot (links/rechts): Nee
- Draagbaar: Nee
- Beschermhoes meegeleverd: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Hoogwaardige, duurzame materialen: Ja
- Draaibaar in elke richting: Ja
- Zonne-energie: Nee
- Kantelbare kap (omhoog/omlaag): Ja
- Inclusief stekker voor VK: Nee
- Opladen via USB: Nee
- Warmwit licht: Ja
- Waterdicht: Nee
- Middenstuk: Nee
- Middenstuk: Nee

### Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 45 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafond-/wandspots
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar, ClickFix

### Andere eigenschappen

- Rendement: 110 lm/W

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,5 kg
- Kabellengte: 460 m
- Hoogte: 8,2 cm
- Minimale hoogte: 82 cm
- Lengte: 19,8 cm
- Breedte: 6 cm

### Service

- Garantie: 5 jaar

### Technische specificaties

- Levensduur tot: 30.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1000
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 9
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 2

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514435391
- Nettogewicht: 0,5 kg
- Brutoweight: 0,61 kg
- Hoogte: 21,7 cm
- Lengte: 7,2 cm
- Breedte: 9,2 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-18  
Versie: 0.261

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.