

# PHILIPS

Lamp 18,5 W (gelijk aan 150 W) A80 E27

Smart LED

Alle kleuren

Kunststof

Draagbaar en overal plaatsbaar

Bedien met de WiZ app of je stem



8719514437319



## Kleurrijk licht dat bij jouw stemming past

Breng kleurrijk licht naar elke standaardlamp of -armatuur in je huis met de Philips Smart LED gekleurde lamp met een hoge lichtopbrengst. Deze lamp met extra krachtig licht is WiZ connected. Te gebruiken met je bestaande wifi om te bedienen met de WiZ app of met je stem.

### Eenvoudige installatie

- Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

### Slimme bediening

- Overal te bedienen via je smartphone.
- Gebruik je stem voor handsfree bediening

### Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers

### Lichtinstellingen

- Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen
- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen
- Maak je eigen scènes met voorgeprogrammeerde dynamische lichtinstellingen.
- Verlicht je huis extra krachtig

# Kenmerken

## Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken



WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Draai je nieuwe lamp in, download de WiZ app en klaar ben je!

## Overal je lampen bedienen



Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

## Gebruik je stem voor handsfree bediening



Bedien je lampen met je stem, schakel eenvoudig integratie met Google, Alexa in en voeg toe aan je Siri-snelkoppelingen.

## Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

## Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen



Kies uit een palet van miljoenen kleuren licht om een geweldige sfeer in je huis te brengen. Geniet van de subtiele verschillen van de dynamische lichteffecten om je heen.

## Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

## Eigen lichtscènes



Combineer verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Bewaar je instellingen en roep ze eenvoudig weer op met de app, de afstandsbediening of je stem.

## Extra krachtig



Verlicht je huis krachtig met deze lamp met een hoge lichtopbrengst. Met voldoende helderheid om je te concentreren tijdens werk, of te ontspannen tijdens het lezen van een boek. Deze lamp is ook geschikt voor grote ruimtes met hoge plafonds.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A80
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja

## Lampafmeting

- Gewicht: 0,3 kg

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 90$
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Nominale lichtstroom: 2452 lm
- Opstarttijd:  $< 0.5$  s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 132

## Diversen

- EyeComfort: Ja

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 140 mA

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Producttitel: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 150 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 18,5 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 19

## Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 163 mm
- Totale lengte: 163 mm
- Totale breedte: 83 mm

## Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000
- Nominale lichtstroom: 2452 lm
- Nominaal vermogen: 18.5 W

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1901103
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8719514437319
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Bruto gewicht: 0,31 kg
- Hoogte: 21,6 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 10,7 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-15  
Versie: 0.209

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.