

# PHILIPS


Filamentkaarslamp  
helder 12W S26 E14

LED

2700 K

110 lm

15.000 uur



8719514441415



## Een unieke lamp

LED-lampen van Philips geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een puur en elegant ontwerp en is de perfecte vervanging voor heldere gloeilampen.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Creëer het juiste licht voor uw woning

- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

# Kenmerken

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een Philips LED verwacht voor een betaalbare prijs.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: S26
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 270
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 110 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 110

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Producttitel: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 230 V
- Vermogensequivalent: 12
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 1
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 1

## Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 61 mm
- Totale lengte: 61 mm
- Totale breedte: 26 mm

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1031263

#### De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:  
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van  
toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514441415
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,02 kg
- Hoogte: 14,7 cm
- Lengte: 3 cm
- Breedte: 7,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.303

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.