

PHILIPS

Reflector 60W
PAR38 E27

LED

2700 K

750 lm

15.000 uur



8719514443402



Duurzame LED- accentverlichting met een gerichte bundel

Deze LED-lamp zorgt voor een gerichte lichtbundel van dimbaar warmwit licht en is een uitstekende dimbare vervanging voor traditionele reflectorlampen

Hoogwaardig licht

- Leer meer over licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als halogeenreflectorlampen

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor accentverlichting

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven.

Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Vervangt halogeenspots



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit de LED-reflectorlamp voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenreflectorlampen.

Perfect voor accentverlichting



Deze LED-reflector biedt tijdloze verlichting, een vertrouwde lichtuitvoer met smalle hoek (25 graden), en is geschikt voor accentverlichting en algemene verlichting. De reflector kan worden gebruikt bij inbouwlampen en armaturen voor railverlichting, en is ideaal voor gebruik in keukens, kookeilandverlichting, woonkamers en eetkamers.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 25.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 25
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 750 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 927 | CCT of 2700K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 83

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514443402
- EOC: 871951444340200
- Producttitel: LED Classic 60W PAR38 WW 25D ND 1PF/4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 9
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 9

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 134 mm
- Totale lengte: 134 mm
- Totale breedte: 122 mm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 3600 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1121744

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514443402
- Nettogewicht: 0,3 kg
- Brutoweight: 0,49 kg
- Hoogte: 18,2 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 13 cm



Publicatiedatum:
2026-05-21
Versie: 0.306

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.