

# PHILIPS

Filamentlamp helder  
60W A60 E27 x2

Led

4000 K

850 lm

15.000 uur



8719514450912



## Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

LED-lampen van Philips geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een puur en elegant ontwerp en is de perfecte vervanging voor heldere gloeilampen.

**Creëer het juiste licht voor uw woning**

- Perfect voor algemene kamerverlichting

# Kenmerken

## Perfect voor algemene verlichting



Moderne verlichting met standaard Philips LED-lampen voor all-around verlichting, perfect voor algemene ruimteverlichting.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 850 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 121

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514450912
- EOC: 871951445091200
- Producttitel: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 2CT/6 EC

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E
- Energieverbruik: 7
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

## Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 106 mm
- Totale lengte: 106 mm
- Totale breedte: 60 mm

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 1825167

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

#### Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:  
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van  
toepassing

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514450912
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutogewicht: 0,1 kg
- Hoogte: 12 cm
- Lengte: 6,7 cm
- Breedte: 13,6 cm



Publicatiedatum:  
2026-04-29  
Versie: 0.302

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.