

PHILIPS

Diamond Cut
inbouwverlichting, 3,5 W,
95 mm

Inbouwlampen

3000 K

Zwart



8719514453180



Superieur in licht en stijl

Deze Philips LED-downlight is zowel aan als uit mooi om te zien, past perfect in jouw interieur en geeft prettig licht voor de ogen.

Gemakkelijk te ervaren

- Probleemloze installatie waar geen bedrading voor nodig is.

Veiligheid

- Geen schadelijke UV-straling

Materiaal en afwerking


- Hoogwaardig metaal

Kenmerken

Eenvoudige installatie Geen schadelijke UV-straling

Het product is ontworpen om schadelijke UV-straling te voorkomen.

Hoogwaardig metaal



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een sterke afwerking.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 85

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 36 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.45

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,083 kg
- Inbouwafstand: 2 mm
- Totale hoogte: 49,5 mm
- Totale lengte: 95 mm
- Totale breedte: 95 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 6.8-8.0 cm x 6.8-8.0 cm

Service

- Garantie: 1 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 95 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 300
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Wattage meegeleverde lamp: 3.5
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514453180
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Brutoweight: 0,11 kg
- Hoogte: 10,8 cm
- Lengte: 5,6 cm
- Breedte: 10,8 cm



Publicatiedatum:
2026-06-13
Versie: 0.280

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.