

PHILIPS

Downlight

Inbouwlampen

Meson

Wit



8719514456112



Comfortabel LED-licht dat aangenaam is voor je ogen

De platte Philips LED inbouwspot geeft een natuurlijk lichteffect wat handig is voor algemene verlichting. Door het platte ontwerp, speciaal voor lage plafonds, is deze lamp erg onopvallend. Zorgt voor de juiste sfeer overal in huis.

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Perfect voor ontspanning en een praatje

Gemakkelijk te ervaren

- Probleemloze installatie waar geen bedrading voor nodig is.

Prestaties

- LED-lichtbron met lange levensduur

Kenmerken

Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en

gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Eenvoudige installatie

LED-lichtbron met lange levensduur

Voorziet je van een lange termijninvestering, die gedurende de levensduur steeds een gelijkmatige lichtkwaliteit levert.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/ dag): 12 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 7.500
- Nominale levensduur: 12.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110 graden
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 65

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Nee

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 48 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,048 kg
- Inbouwafstand: 72,5 mm
- Totale hoogte: 45,5 mm
- Totale lengte: 95 mm
- Totale breedte: 95 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 8.0 cm x 8.0 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 95 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 360
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Wattage meegeleverde lamp: 5.5
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514456112
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutogewicht: 0,1 kg
- Hoogte: 9,8 cm
- Lengte: 5,5 cm
- Breedte: 9,7 cm



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.133

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com