

# PHILIPS

Tyla wandlamp 1,2W

Armaturen voor  
buitenverlichting

3000 K

Antraciet

Sensor; zonne-energie;  
waterbestendig



8719514476912



## Onze meest energie- efficiënte LED-lampen tot nu toe

Philips heeft een ultra-efficiënte LED-buitenlamp op zonne-energie ontwikkeld op basis van nieuwe technologie om de CO<sub>2</sub>-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen. Met een verbazingwekkend lange levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp 5 keer langer mee dan de andere Philips LED-buitenlampen. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

### Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

### Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra Efficient Solar

### Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

### Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

8719514476912

**Speciaal ontworpen voor buitenshuis**

- IP44 - weerbestendig

**Speciale kenmerken**

- Dubbele helderheid
- Bewegingssensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd

# Kenmerken

## Geen bedrading nodig




Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

## Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

## Ultra Efficient Solar



Door het Philips Ultra Efficient Solar systeem bieden deze armaturen tot 40 uur lang licht met een volledig opgeladen batterij. Geniet elke avond van helder licht, zelfs bij slechte en bewolkte weersomstandigheden.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

## Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen



Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Dubbele helderheid

Creëer een flexibele en aantrekkelijke sfeer met de dubbele helderheidsfunctie. Het licht dimt wanneer er niemand is en gaat automatisch weer helderder schijnen wanneer er mensen aanwezig zijn. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid licht.

## Bewegingsensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd



Door de ingebouwde bewegingsensor worden deze lampen automatisch ingeschakeld wanneer je in het donker thuiskomt of wanneer er bezoekers arriveren. De unieke dusk-to-dawn-functie laat de lampen automatisch inschakelen wanneer het buiten donker wordt, perfect voor lange zomeravonden of om je gevoel van veiligheid te vergroten.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

## Milieu

- Het product weggoaien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Warmwit licht: Nee
- Middenstuk: Nee

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 1,2

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,7 kg
- Totale hoogte: 188 mm
- Totale lengte: 184 mm
- Totale breedte: 158 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 250
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III – extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

## De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

## Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514476912
- Nettogewicht: 0,65 kg
- Brutowicht: 1 kg
- Hoogte: 20 cm
- Lengte: 17,5 cm
- Breedte: 21,5 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-13  
Versie: 0.394

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)