

PHILIPS

Arbour sokkellamp/
padverlichting 6W

Armaturen voor
buitenverlichting

4000 K

Antraciet

Laagspanning; waterbestendig



8719514477193



Tuinverlichting die je snel kunt aansluiten en met elkaar verbinden

De Philips GardenLink productfamilie op laagspanning biedt een serie buitenarmaturen die je eenvoudig en veilig zelf kunt installeren. Je kunt meerdere lampen aansluiten op één voedingsunit en de stekker daarvan in een standaard stopcontact stoppen. Voeg vervolgens gemakkelijk extra lampen toe of verplaats ze zoals je wilt. De bedrading is snel geregeld en omdat de producten op laagspanning zijn, is er geen gevaar op stroomschokken bij jezelf, je kinderen of je huisdieren.

Gebruiksgemak

- Compatibel met alle GardenLink armaturen en accessoires
- Eenvoudig te installeren met Twist & Lock-connectors

Veilig in gebruik

- Extra veiligheid met de lage spanning van 12 V

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

8719514477193

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Kenmerken

Compatibel met alle GardenLink armaturen en accessoires

Elke GardenLink armatuur heeft dezelfde Twist & Lock-connector voor een eenvoudige installatie en verbinding. Je kunt de armaturen en accessoires verplaatsen als je dat wilt, zodat je voor elke gelegenheid de juiste verlichting kunt creëren in je tuin.

Eenvoudig te installeren met Twist & Lock-connectors

Ontzettend eenvoudig te installeren en te verbinden met de Twist & Lock-connectors. Steek de stekker in het stopcontact en geniet!

Extra veiligheid met de lage spanning van 12 V

Lampen met een lage spanning (12 V) kun je zelf eenvoudig installeren zonder risico op elektrische schokken. Je hebt geen professionele elektriciens nodig.

Lange levensduur tot wel 25.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen



Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Laagspanning, Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,32 kg
- Totale hoogte: 400 mm
- Totale lengte: 100 mm
- Totale breedte: 100 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 660
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Koelwit licht
- Netspanning: 12 V
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Ja

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514477193
- Nettogewicht: 1,32 kg
- Brutoweight: 1,49 kg
- Hoogte: 41,5 cm
- Lengte: 11 cm
- Breedte: 11 cm



Publicatiedatum:
2026-05-30
Versie: 0.320

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.