

# PHILIPS

Sokkellamp/padverlichting  
Sokkellamp/padverlichting  
6W

Armaturen voor  
buitenverlichting

2700 K

Antraciet

Laagspanning; waterbestendig



8719514477230



## Tuinverlichting die je snel kunt aansluiten en waar je van kunt genieten

De Philips GardenLink familie met laagspanning biedt een serie buitenarmaturen die je eenvoudig en veilig zelf kunt installeren. Je kunt meerdere lampen aansluiten op één voedingsunit en de stekker daarvan in een standaard stopcontact stoppen. Voeg vervolgens eenvoudig extra lampen toe of verplaats ze als je dat wilt. De bedrading is eenvoudig en laagspanning betekent dat er geen gevaar is op verwondingen bij jezelf, je kinderen of je huisdieren.

### Gebruiksgemak

- Compatibel met alle GardenLink armaturen en accessoires
- Eenvoudig te installeren met Twist & Lock-connectors

### Veilig in gebruik

- Extra veiligheid met de lage spanning van 12 V

### Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

8719514477230

**Geavanceerde LED-lamp**

- 5 jaar garantie op LED-systeem

**Eersteklas kwaliteit**

- Hoogwaardige onderdelen

**Speciaal ontworpen voor buitenshuis**

- IP44 - weerbestendig

# Kenmerken

## Compatibel met alle GardenLink armaturen en accessoires

Elke GardenLink armatuur heeft dezelfde Twist & Lock-connector voor een eenvoudige installatie en verbinding. Je kunt de armaturen en accessoires verplaatsen als je dat wilt, zodat je voor elke gelegenheid de juiste verlichting kunt creëren in je tuin.

## Eenvoudig te installeren met Twist & Lock-connectors

Ontzettend eenvoudig te installeren en te verbinden met de Twist & Lock-connectors. Steek de stekker in het stopcontact en geniet!

## Extra veiligheid met de lage spanning van 12 V

Lampen met een lage spanning (12 V) kun je zelf eenvoudig installeren zonder risico op elektrische schokken. Je hebt geen professionele elektriciens nodig.

## Lange levensduur tot wel 25.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoeft je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

## Hoogwaardige onderdelen



Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden.

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

### Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee

### Tuin

- Tuin: Tuin en terras

### Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Laagspanning, Waterbestendig

### Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 6

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,86 kg
- Totale hoogte: 349 mm
- Totale lengte: 120 mm
- Totale breedte: 120 mm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 600
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar: Ja

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514477230
- Nettogewicht: 0,86 kg
- Brutogewicht: 1,2 kg
- Hoogte: 38 cm
- Lengte: 14,5 cm
- Breedte: 20 cm



Publicatiedatum:  
2026-03-21  
Versie: 0.355

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.