

# PHILIPS


Mimosa wandlamp  
7W

Armaturen voor  
buitenverlichting

2700 K

Antraciet

Waterbestendig



8719514477254



## LED-lamp van hoge kwaliteit dat je eenvoudig in elke richting kunt laten schijnen

De Mimosa familie omvat wand- en vloerlampen in een gloednieuw ontwerp, waardoor je het licht in elke gewenste richting kunt laten schijnen. Mimosa lampen worden gemaakt van aluminium van hoge kwaliteit. De efficiënte LED-modules en betrouwbare elektronica garanderen een lange levensduur. Verkrijgbaar in warm- of koelwit licht.

### Gebruiksgemak

- Aanpasbare lichtverdeling
- Brede lichtdekking

### Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 25.000 uur

8719514477254

**Geavanceerde LED-lamp**

- 5 jaar garantie op LED-systeem
- LED-lamp van topkwaliteit

**Eersteklas kwaliteit**

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

**Speciaal ontworpen voor buitenshuis**

- IP44 - weerbestendig

# Kenmerken

## Aanpasbare lichtverdeling

Door een uniek roteerbaar panel kun je het licht eenvoudig in elke richting laten schijnen. Creëer het perfecte licht voor al je activiteiten buiten, of je nu op je terras geniet van een etentje met familie en vrienden of dat je in je achtertuin geniet van een goed boek.

## Brede lichtdekking

Dit licht biedt meer helderheid voor al je buitenruimtes.

## Lange levensduur tot wel 25.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 25.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

## LED-lamp van topkwaliteit



Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

## Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen



Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Metaal

## Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

## Milieu

- Het product weggoeien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

## Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 7

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,406 kg
- Totale hoogte: 171 mm
- Totale lengte: 117 mm
- Totale breedte: 120 mm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 630
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Nee

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514477254
- Nettogewicht: 0,41 kg
- Brutoweight: 0,51 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 5,5 cm
- Breedte: 14 cm



Publicatiedatum:  
2026-03-21  
Versie: 0.319

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.