

PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
inbouwverlichting, 2 W, 95
mm

Ultra-efficiënt

3000 K

Wit

8719514494589



Superieur in licht en stijl

Philips heeft een ultra-efficiënte downlight ontwikkeld op basis van nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energieverbruik terug te dringen. Met een verbazingwekkend lange levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp 3 keer langer mee dan de andere Philips LED Downlights en verbruikt deze lamp slechts 50% van de hoeveelheid energie. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

Duurzame lichtoplossingen

- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

Lichteffect

- Diffuser van hoge kwaliteit Zacht licht met gelijkmatige lichtverdeling

Materiaal en afwerking

- Hoogwaardig metaal


Kenmerken

5 jaar garantie op LED-systeem




Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Diffuser van hoge kwaliteit Zacht licht met gelijkmatige lichtverdeling



De diffuser van hoge kwaliteit verdeelt zacht licht op gelijkmatige wijze over je ruimtes.

Hoogwaardig metaal



Duurzaam en aantrekkelijk metaal voor een sterke afwerking.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 51 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 25.000
- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 110 graden
- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 180

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: UltraEfficient

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 22 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.35

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,083 kg
- Inbouwafstand: 2 mm
- Totale hoogte: 49,5 mm
- Totale lengte: 95 mm
- Totale breedte: 95 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 6.8-8.0 cm x 6.8-8.0 cm

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514494589
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Brutoweight: 0,11 kg
- Hoogte: 10,8 cm
- Lengte: 5,6 cm
- Breedte: 10,8 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 95 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 360
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Wattage meegeleverde lamp: 2
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II – dubbel geïsoleerd



Publicatiedatum:
2026-02-21
Versie: 0.344

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com