




Lamp 60W A60 E27 x2



Geniet van meer comfort en gemak in het dagelijkse leven met deze slimme WiZ LED-lamp. Deze lamp geeft een zacht wit licht dat je via de app of met je stem naar elk gewenst niveau kunt dimmen. Je kunt timers instellen om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. Bovendien kun je ze op afstand bedienen als je van huis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbare, warmwitte slimme lamp
- Tot 806 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Verlicht je ruimte met zacht en warmwit licht

Creëer een knusse sfeer met warmwit licht. Een slimme lamp die zich eenvoudig aanpast aan je dagelijkse activiteiten.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,12 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 25.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2700 K
Lichtkleurcategorie: Warmwit
Nominale lichtstroom: 806 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 70 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8719514550070
EOC: 871951455007001
Producttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927 DIM 2PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.51
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 60 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F
Energieverbruik: 8 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 122 mm
Totale lengte: 122 mm
Totale breedte: 60 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000
Nominale lichtstroom: 806 lm
Nominaal vermogen: 8 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 584553
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung
SmartThings Sonos

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514550070
Nettogewicht: 0,26 kg
Brutogewicht: 0,26 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 14 cm