



## Rune Plafondlamp 21 W

Geniet van een zwevend lichteffect en dynamische kleurcombinaties met de dubbele zoneverlichting van de Rune LED-plafondlamp. Creëer gepersonaliseerde lichtscènes met de centrale zone voor helder koel of sfeervol warmwit licht in combinatie met een ring van kleurrijk licht. Zo weet je elke keer weer je gasten te verrassen.

## PRODUCTKENMERKEN

- Hoofd: instelbaar wit, zijkant: alle kleuren
- Afmetingen: Ø 400
- IP20/kunststof/wit



## Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



## Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



## Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



## Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



## Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.

## SPECIFICATIES

### LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Dimbaar: Ja

### DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White  
Materiaal: Metaal Kunststof

### DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 20 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 30.000  
Nominale levensduur: 20.000

### EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Inclusief afstandsbediening: Nee  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

### LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$   
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

### DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer  
Eetkamer Woonkamer Kinderkamer

### ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 200 mA

### OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5  
Spanning: 220-240 V

### AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,2 kg  
Totale hoogte: 45 mm

### SERVICE

Garantie: 2 jaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter: 400 mm  
Totale lichtstroom in lumen van  
armatuur: 2100  
Lamptechnologie: Led  
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht  
(RGBW)  
Wattage meegeleverde lamp: 21  
IP-classificatie: IP20 | Bescherming  
tegen vingers  
Beschermingsklasse: Klasse II -  
dubbel geïsoleerd

### DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

### WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

### AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554276  
Nettogewicht: 1,2 kg  
Brutogewicht: 1,71 kg  
Hoogte: 42,8 cm  
Lengte: 5,4 cm  
Breedte: 42,5 cm