

Rune Plafondlamp 21 W

Geniet van een zwevend lichteffect en dynamische kleurcombinaties met de dubbele zoneverlichting van de Rune LED-plafondlamp. Creëer gepersonaliseerde lichtscènes met de centrale zone voor helder koel of sfeervol warmwit licht in combinatie met een ring van kleurrijk licht. Zo weet je elke keer weer je gasten te verrassen.

PRODUCTKENMERKEN

- Hoofd: instelbaar wit, zijkant: alle kleuren
- Afmetingen: Ø 400
- IP20/kunststof/zwart




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Houd je energieverbruik bij

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.




Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfriaaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Metaal Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 20 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 30.000
Nominale levensduur: 20.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer
Eetkamer Woonkamer Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 200 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,2 kg
Totale hoogte: 45 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter: 400 mm
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 2100
Lamptechnologie: Led
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht
(RGBW)
Wattage meegeleverde lamp: 21
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554290
Nettogewicht: 1,2 kg
Brutogewicht: 1,71 kg
Hoogte: 42,8 cm
Lengte: 5,4 cm
Breedte: 42,5 cm