

## IMAGEO 3x draaibare spot ronde plaat



Drie verstelbare spots op een stijlvolle, circulaire plafondbasis bieden je veel leuke opties om je ruimte te verlichten met mooi kleurrijk licht. Kies eenvoudig een lichtscène voor een specifieke activiteit of laat de app al het werk doen met geautomatiseerde routines en geniet met deze opbouwspot van het perfecte licht.

## PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Afmetingen plaat: Ø 21 cm
- IP20/metaal/wit



### **Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren**

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WIZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!




### **Bedienen met elk Matter smart homeplatform**

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



### **Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging**

Met de WIZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WIZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WIZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WIZ.



### **Schep de perfecte lichtscène**

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WIZ app of je stem.



### **Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien**

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



### **Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht**

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: Rond  
Dimbaar: Ja

## DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White  
Materiaal: Metaal

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 15.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Nee  
Inclusief LED-lamp(en): Ja  
Inclusief afstandsbediening: Nee  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 90$   
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 69

## DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Eetkamer  
Woonkamer

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 60 mA

## OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 220-240 V

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1 kg  
Totale hoogte: 123 mm  
Totale lengte: 210 mm  
Totale breedte: 210 mm

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde  
lamp: 345  
Diameter: 210 mm  
Totale lichtstroom in lumen van  
armatuur: 1035  
Lamptechnologie: Led  
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht  
(RGBW)  
Energieklasse meegeleverde  
lichtbron: G  
Wattage meegeleverde lamp: 4.9  
Maximaal vermogen vervangende  
lamp: 5  
IP-classificatie: IP20 | Bescherming  
tegen vingers  
Beschermingsklasse: Klasse I - geaard  
Lichtbron vervangbaar: Ja  
Aantal lichtbronnen: 3

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554511  
Nettogewicht: 1 kg  
Brutogewicht: 1,16 kg  
Hoogte: 14,7 cm  
Lengte: 21,5 cm  
Breedte: 21,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.