



IMAGEO 4x draaibare spot vierkante plaat

Het heeft vier verstelbare spots op een moderne plafondbasis die net geen vierkante vorm heeft. Zo verlicht je eenvoudig alle hoeken van een ruimte met kleurrijk licht. Deze opbouwspot helpt je de perfecte lichtscène te kiezen voor elke activiteit.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Afmetingen plaat: 22*22 cm
- IP20/metaal/zwart



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WIZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WIZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WIZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WIZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WIZ.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WIZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: Rechthoek
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Metaal

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
Inclusief LED-lamp(en): Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 69

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Eetkamer
Woonkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 60 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 220-240 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,32 kg
Totale hoogte: 123 mm
Totale lengte: 220 mm
Totale breedte: 220 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 345
Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 1380
Lamptechnologie: Led
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht
(RGBW)
Energieklasse meegeleverde
lichtbron: G
Wattage meegeleverde lamp: 4.9
Maximaal vermogen vervangende
lamp: 5
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
Lichtbron vervangbaar: Ja
Aantal lichtbronnen: 4

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554573
Nettogewicht: 1,32 kg
Brutogewicht: 1,49 kg
Hoogte: 14,7 cm
Lengte: 22,5 cm
Breedte: 22,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.