



Smart button

Deze gebruiksvriendelijke knop verrast je steeds weer omdat je hem overal kunt gebruiken. Plaats de knop op een muur of leg hem in een hoek, boren is niet nodig. Dankzij de magneet kun je hem ook vastklikken op een metalen oppervlak. Neem de slimme knop mee door het hele huis en bedien je lampen direct.

PRODUCTKENMERKEN

- Werkt op batterijen
- IP20/kunststof/wit
- Werkt met alle Connected by WIZ producten



Batterijgevoede knop om overal te gebruiken en te plaatsen

Bevestig de bijgeleverde montageplaat eenvoudig aan de muur en de geïntegreerde magneet houdt de knop op zijn plaats. Probeer de knop uit op andere metalen oppervlakken of laat hem gewoon op een bureau of tafel in je buurt liggen.




Draadloze bediening van je WiZ lampen

Bedien je WiZ lampen snel en eenvoudig. Doe de lampen aan/uit en pas de helderheid aan met één druk op de knop. Kan direct worden gekoppeld met je WiZ lampen en werkt zelfs zonder WiFi.



Groot bedieningsbereik van 15 m

Lampen en apparaten bedienen binnen een straal van 15 meter in een normale binnenomgeving met wanden en muren.



Bedien eenvoudig één of meerdere lampen in een ruimte

Deze draagbare afstandsbediening kan met elke ruimte gekoppeld worden en alle lampen in die ruimte bedienen. Of het nu om één of vijftig lampen gaat! Wil je een andere ruimte bedienen? Wijzig dan de gekoppelde ruimte in de app.



Compatibel met alle 'Connected by WiZ' lampen

Deze WiZ afstandsbediening is ontworpen om alle soorten lampen in het WiZ ecosysteem te bedienen. Je kunt het gebruiken om elke lamp van elk merk te bedienen, zolang deze maar 'Connected by WiZ' is.



De juiste sfeer met een enkele klik

Schakel de verlichting in of uit met één druk op de knop, pas de helderheid aan met een lange druk op de knop. De juiste sfeer binnen handbereik!



SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Inclusief batterijen: Ja

Bedieningsafstand: 15 m

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 3Vdc V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,066 kg

Totale hoogte: 18,5 mm

Totale lengte: 64 mm

Totale breedte: 64 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijtype: AAA (LR03)

IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes

Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514554795

Nettogewicht: 0,08 kg

Brutogewicht: 0,13 kg

Hoogte: 16,1 cm

Lengte: 4,6 cm

Breedte: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.