

PHILIPS

RGBICWW LED strip,
3m, Type C

Smart LED

Gekleurde lichteffecten

Instelbaar wit licht

Snijbaar en simpel te installeren



8719514866676



Levendige kleuren, helder wit

Transformeer je ruimte met levendige, meerkleurige displays – inclusief dynamische effecten zoals bewegende regenbogen, zachte kleurvervagingen en sprankelende patronen – allemaal geleverd met een consistente helderheid van eind tot eind. Eenvoudig in te stellen met de WiZ app, volledig compatibel met alle Connected by WiZ producten en Matter-gecertificeerd voor naadloze integratie met smart home-assistenten zoals Alexa, Apple Home en Google Home.

Eenvoudige installatie

- Installeren kan niet simpeler
- Simpele installatie

Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers
- SpaceSense bewegingsdetectie

Slimme apparaten

- Matter-certificaat

Lichtinstellingen

- Transformeer je woning met licht
- Voorgeprogrammeerde lichtinstellingen

Kenmerken

Installeren kan niet simpeler



1. Download de WiZ app
2. Schakel je lamp in
3. Verbind de lamp met Wi-Fi

Simpele installatie



Buig en knip op maat voor elke ruimte, bevestig daarna op zijn plek met de dubbelzijdige plakstrip en bevestigingsklemmen.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

SpaceSense bewegingsdetectie




Verander je lampen in bewegingssensoren met behulp van SpaceSense-technologie, zodat ze automatisch aangaan zodra je de kamer binnenkomt. Je hebt alleen minstens twee 'Connected by WiZ' lampen of apparaten nodig.

Matter-certificaat



Bedien op jouw manier met de smart home assistent van jouw voorkeur – compatibel met Matter voor naadloze integratie met Alexa, Google Home en Apple Home.

Transformeer je woning met licht



Voeg kleurrijke sfeerverlichting toe aan je woonkamer en gamekamer, of verlicht het aanrecht in je keuken met helder wit licht.

Voorgeprogrammeerde lichtinstellingen



Pas je verlichting aan je stemming of activiteit aan met modi voor wit licht, zoals Daylight, Cozy en Focus. Ervaar levendige kleurverlopen met full-colormodi zoals Party en Sunset.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Kleurtemperatuur: 2700/6500
- Opwarmtijd tot 60% licht: < 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Lichtsnoer/lightstrip

- Uitbreidbaarheid: Nee

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Woonkamer, Kinderkamer, Entertainmentruimte

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 85 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.75
- Spanning: 220-240 V
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,238 kg
- Totale hoogte: 0,25 mm
- Totale lengte: 300 mm
- Totale breedte: 1 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50/60
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1100
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Wattage meegeleverde lamp: 13
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Vormfactor: NA
- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Compatibele besturingssystemen: iOS, Android
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514866676
- Nettogewicht: 0,24 kg
- Brutoweight: 0,32 kg
- Hoogte: 16,7 cm
- Lengte: 8,2 cm
- Breedte: 13,9 cm



Publicatiedatum:
2026-07-04
Versie: 0.259

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.