

PHILIPS

Schijnwerper

ProjectLine

10W

natuurlijk wit licht, 4000 K



Professional quality for your project

8719514954496



Professionele kwaliteit voor jouw project

Waterdichte, robuuste LED's voor buitenshuis. Projectline-schijnwerpers besparen energie en zijn robuust dankzij het gebruik van metalen materialen en weerbescherming. Ideaal voor het verlichten van terreinen aan de voor- of achterkant van (openbare) gebouwen, zoals parkeerplaatsen, opritte, tuinen of werkterreinen.

Een duurzame keuze

- Bespaar energie vanaf het moment dat je de schakelaar omzet

Kies voor licht van hoge kwaliteit

- Je kunt vertrouwen op wat je leest op de Philips verpakking

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 35.000 uur

Kenmerken

Energiezuinig

Met alle energiezuinige lampen van Philips bespaar je energie vanaf het moment dat je ze inschakelt. Tijdens hun gehele levensduur gebruiken ze minder kW met als gevolg een lagere energierekening. De hoogte van de energiebesparing verschilt per lamptype en technologie.

Betrouwbare kwaliteit

Philips komt zijn beloften over de prestaties van lampen na. Je kunt volledig vertrouwen op de lichtopbrengst, levensduur en vergelijking met het wattage van gloeilampen die je op de Philips verpakking aantreft.

Lange levensduur tot wel 35.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat het product tot wel 35.000 uur mee.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal
- Afwerking optische lichtkap/lens: Helder
- Materiaal optische lichtkap/lens: Gehard glas
- Vorm optische lichtkap/lens: Vlak
- Type lichtkap: Glas

Duurzaamheid

- Bereik omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C

Milieu

- Sustainability rating: Unclassified

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Tolerantie lichtstroom: +/-10%
- Color Code: 840 neutraalwit
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000
- Initiële Tolerantie kleurweergave-index: 0
- Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Type lichtbron: LED
- Light source engine type: LED
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Bundelspreiding armatuur: 110°
- Lichtstroom: 950
- Materiaal optiek: Glas
- Type optiek buiten: Symmetrisch
- Reflectormateriaal: Polycarbonaat
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95
- Opwaartse lichtopbrengstverhouding: 0

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio, Hotel, Restaurant
- Extra functies: ProjectLine, Waterbestendig

Andere eigenschappen

- CE-markering: Ja
- ENEC-markering: -
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja
- Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specificatie van fotobiologisch risico: 0,2 m

Vermogen

- Ingangsspanning: 220 tot 240
- Aanloopstroom: 0,31
- Aanlooptijd: 0,056
- Vermogensfactor (fractie): 0.9

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 10
- Tolerantie energieverbruik: +/-10%

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 28
- Totale lengte: 107
- Totale breedte: 102

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- IP-classificatie: IP65 | Stofdicht en straalwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Kabel: Kabel 0,3 m zonder stekker
- Aansluiting: Vrije kabeluiteinden/draden
- Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur: 5
- Dimbaar: Nee
- Driver/voedingsunit/transformator: -
- Driver/VSA inbegrepen: Ja
- Effectief stralingsgebied: 0,003
- Fixation material: Staal
- Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
- Line Frequency: 50 or 60
- IK-classificatie: IK06 | 1 J
- Bevestigingsvoorziening: Instelbare montagebeugel
- Aantal VSA's: 1 unit
- Aantal producten op MCB van 16 A type B: 211
- Surge Protection (Common/Differential): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514954496
- Nettogewicht: 0,19 kg
- Brutogewicht: 0,21 kg
- Hoogte: 4 cm
- Lengte: 11,5 cm
- Breedte: 11,5 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.247

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.