

PHILIPS

Waterdicht

ProjectLine

150 cm

Koelwit licht, 6500 K

5400 lm

8719514955455



Professionele kwaliteit voor jouw project

Waterdichte LED-lampen, waterbestendig (weerbestendige verlichting), robuuste LED's voor industrieel gebruik. ProjectLine waterdichte verlichting is robuust (IK06) en beschermd tegen binnendringend stof en spatwater uit elke richting (IP65-verlichting). Kan aan de muur (horizontaal), aan het plafond en hangend worden gemonteerd. Door zijn warmwitte lichtopbrengst is deze lamp ideaal voor algemene (werk)verlichting, opslagruimtes, garages en kelders.

Een duurzame keuze

- Bespaar energie vanaf het moment dat je de schakelaar omzet

Kies voor licht van hoge kwaliteit

- Je kunt vertrouwen op wat je leest op de Philips verpakking

Prestaties

- Lange levensduur tot wel 35.000 uur

Kenmerken

Energiezuinig

Met alle energiezuinige lampen van Philips bespaar je energie vanaf het moment dat je ze inschakelt. Tijdens hun gehele levensduur gebruiken ze minder kW met als gevolg een lagere energierekening. De hoogte van de energiebesparing verschilt per lamptype en technologie.

Betrouwbare kwaliteit

Philips komt zijn beloften over de prestaties van lampen na. Je kunt volledig vertrouwen op de lichtopbrengst, levensduur en vergelijking met het wattage van gloeilampen die je op de Philips verpakking aantreft.

Lange levensduur tot wel 35.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat het product tot wel 35.000 uur mee.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur behuizing: Grijs en wit
- Materiaal behuizing: Polycarbonaat
- Afwerking optische lichtkap/lens: Opaal
- Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat

Duurzaamheid

- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +35 °C

Milieu

- Sustainability rating: -

Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Tolerantie lichtstroom: +/-10%
- Color Code: 865 koel daglicht
- Constante lichtopbrengst: Nee
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 6500
- Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.31, 0.33) SDCM≤6
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Bundelspreiding armatuur: 120°
- Lichtstroom: 5.400 lm
- Maximaal dimniveau: Niet van toepassing
- Materiaal optiek: Polycarbonaat
- Optiektype: Bundelhoek 120°
- Reflectormateriaal: Polycarbonaat
- Verzadigd rood (R9): >50
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 1,6
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100 lm/W
- Unified Glare Rating CEN: 27

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Hotel en restaurant, Tuin en terras
- Extra functies: ProjectLine, Waterbestendig

Andere eigenschappen

- CE-markering: Ja
- ENEC-markering: -
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja
- Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specificatie van fotobiologisch risico: 0,2 m

Vermogen

- Ingangsspanning: 220-240
- Aanloopstroom: 6,5
- Aanlooptijd: 0,108
- Vermogensfactor (fractie): 0.9

Opgenomen vermogen

- Average CLO power consumption: -
- Aanvankelijk energiegebruik CLO: -
- Energieverbruik: 54
- Tolerantie energieverbruik: +/-10%

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 44,5
- Totale lengte: 1.498
- Totale breedte: 35,5

Technische specificaties

- Beschermingsklasse: Klasse II
- Kabel: Kabel 0,3 m zonder stekker
- Aansluiting: Aansluitunit 2-polig
- Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 35.000 uur: 7,5 %
- Lichtregeling: -
- Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit)
- Driver/VSA inbegrepen: Ja
- Fixation material: -
- Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s
- Beschermingsklasse: IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht
- Line Frequency: 50 or 60
- IK-classificatie: IK06 | 1 J
- Aantal VSA's: 1 unit
- Aantal producten op MCB van 16 A type B: 65
- Geschikt voor willekeurige schakeling: Ja
- Dimbaar: Nee

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514955455
- Nettogewicht: 0,53 kg
- Brutoweight: 0,65 kg
- Hoogte: 4,6 cm
- Lengte: 154 cm
- Breedte: 3,8 cm



Publicatiedatum:
2025-06-14
Versie: 0.165

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.