



## Grondspot, uitbreiding

Plug-and-play uitbreiding voor je bestaande WiZ-spotinstallatie buitenshuis. Laagspanningslampen zijn eenvoudig en veilig te installeren. Te plaatsen en verplaatsen waar je maar wilt, zonder aanvullende bekabeling. Met je bestaande wifi kun je de lampen bedienen met je stem of de WiZ-app.

## PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Laagspanning
- Geschikt voor buiten




## Directe configuratie voor alle slimme verlichting

Krijg direct toegang tot alle slimme functies, door je nieuwe lampen te verbinden met je bestaande WiFi. Je kunt lampen onderweg van huis ook bedienen en schema's instellen om ze automatisch in en uit te laten schakelen. En dat alles is mogelijk zonder dat je extra hardware hoeft te installeren. Zorg ervoor dat je WiFi hebt voor de bediening, dan zijn alle gekoppelde lampen volledig te bedienen, zelfs als je geen bereik hebt.



## Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



## Voel je altijd veilig met geautomatiseerde buitenverlichting

Creëer een schema zodat je buitenlampen elke dag ingeschakeld worden voor je thuis komt, zodat je de omgeving goed kunt zien en je veilig voelt. Stel je lampen zo in dat ze 's ochtends automatisch uitgeschakeld worden, of wanneer ze niet nodig zijn, om energie te besparen.



## Laat je tuin nog meer tot bloei komen met miljoenen kleuren en dynamische modi

Kies uit miljoenen lichtkleuren, van energiek koelwit licht tot warmwit licht, om de beste sfeer te creëren voor jouw buitenactiviteiten. Of pas gewoon een vooraf ingestelde, dynamische lichtmodus in, zoals Oceaan, Bos of Feest om een prachtige sfeer te creëren.



## Laagspanningstechnologie en eenvoudige installatie

Ontworpen om buiten van te genieten! Geen ingewikkelde bedrading of speciale installatie nodig, gewoon aansluiten en klaar. Als je de lamp ergens anders wilt plaatsen, hoef je alleen maar de adapter los te schroeven en hem ergens anders neer te zetten.



## Stel op elk plekje een andere kleur in en schep extra sfeer

Schep extra sfeer met dynamische lichtinstellingen. Je kunt elk gedeelte moeiteloos een andere kleur laten uitstralen. Maak je eigen combinatie van miljoenen lichtkleuren of diverse lichtinstellingen om een uniek lichteffect te scheppen dat bij jouw stijl past.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Buiten  
Lampvorm: Rechthoek  
Dimbaar: Ja

## DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart  
Materiaal: Metaal

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 25 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 25.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Inclusief LED-lamp(en): Ja  
Inclusief afstandsbediening: Nee  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Bundelhoek: 50  
Kleurconsistentie: 7 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$   
Kleurtemperatuur: 2700-5000 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 67

## DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Balkon Tuin

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 374 mA

## OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 12 V

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,685 kg  
Totale hoogte: 202 mm  
Totale lengte: 3.000 mm  
Totale breedte: 74 mm

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde  
lamp: 450  
Totale lichtstroom in lumen van  
armatuur: 270  
Lamptechnologie: Led  
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht  
(RGBW)  
Wattage meegeleverde lamp: 4  
Maximaal vermogen vervangende  
lamp: 4  
IP-classificatie: IP65 | Stofdicht en  
straalwaterdicht  
Bescherminingsklasse: Klasse III - extra  
lage veiligheidsspanning  
Lichtbron vervangbaar: Nee  
Aantal lichtbronnen: 1

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169071650  
Nettogewicht: 0,68 kg  
Brutogewicht: 0,83 kg  
Hoogte: 14 cm  
Lengte: 22,9 cm  
Breedte: 8,9 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.