



## Filamentlamp Globe helder 40W G95 E27



WIZ filamentlampen zijn ontworpen om gezien te worden. Zelfs als ze niet branden, zien ze er goed uit. Maar wacht maar tot je ze inschakelt! Deze dimbare, transparante lichtbollen vullen je ruimtes met alle kleuren van de regenboog en elke wittinten die je kunt bedenken, van gezellig tot koel licht. Geniet van de klassieke vintage uitstraling van gloeilampen, terwijl je profiteert van de energiebesparende voordelen van LED. Eenvoudig te bedienen met WiFi natuurlijk en de WIZ app, een WIZ afstandsbediening of je stem.

## PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 470 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem



## **Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren**

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## **Configureer je lampen op basis van je eigen agenda**

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



## **Schep de perfecte lichtscène**

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



## **Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien**

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



## **Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht**

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



## **Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt**

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: G95  
Fitting: E27  
Type glas: Helder  
Dimbaar: Ja

## LAMPAFMETING

Gewicht: 0,065 kg

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 20.000  
Nominale levensduur: 15.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$   
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K  
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren  
Nominale lichtstroom: 470 lm  
Opstarttijd:  $< 0.5$  s  
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op  
volledige lichtsterkte  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 74

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 47 mA

## VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169072190  
EOC: 872016907219000  
Producttitel: Wi-Fi BLE 40W G95 E27  
822-65 RGB CL 1PF

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5  
Spanning: 220-240 V  
Vermogensequivalent: 40 W  
Energie-efficiëntielabel (EEL): G  
Energieverbruik: 6,3 W  
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 142 mm  
Totale lengte: 142 mm  
Totale breedte: 95 mm

## NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000  
Nominale lichtstroom: 470 lm  
Nominaal vermogen: 6.3 W

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60  
Lamptechnologie: Led  
EPREL-registratienummer: 1901106  
Meetreferentie van lichtstroom:  
Sphere

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169072190  
Nettogewicht: 0,07 kg  
Brutogewicht: 0,14 kg  
Hoogte: 18,5 cm  
Lengte: 10,5 cm  
Breedte: 10,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.