



Filamentlamp helder 40W ST64 E27



Toen Edison rond 1880 de klassieke gloeilamp uitvond, had hij nooit kunnen bedenken wat WiZ daar tegenwoordig mee zou kunnen doen. WiZ filamentlampen zien er ook goed uit als ze niet zijn ingeschakeld, maar de echte magie ontstaat wanneer je ze wel inschakelt. Deze dimbare, transparante slimme lampen geven miljoenen kleuren of wittinten, van gezellig tot koel licht. Geniet van de klassieke vintage uitstraling van gloeilampen, terwijl je profiteert van de energiebesparende voordelen van LED. En natuurlijk te bedienen met WiFi en de WiZ app, een WiZ afstandsbediening of je stem.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 470 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfriaaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: ST64
Fitting: E27
Type glas: Helder
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,055 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 20.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 470 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 74

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 47 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169072213
EOC: 872016907221300
Producttitel: Wi-Fi BLE 40W ST64 E27
822-65 RGB CL 1PF

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 40 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): G
Energieverbruik: 6,3 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 7

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 143 mm
Totale lengte: 143 mm
Totale breedte: 64 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominale lichtstroom: 470 lm
Nominaal vermogen: 6.3 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
Lamptechnologie: Led
EPREL-registratienummer: 1901108
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169072213
Nettogewicht: 0,06 kg
Brutogewicht: 0,09 kg
Hoogte: 18,5 cm
Lengte: 8,5 cm
Breedte: 8,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.