

Portrait bureaulamp



Eén lamp en zo veel toepassingen! De multifunctionele slimme WiZ Portrait bureaulamp heeft dubbele lichtzones, die perfect zijn voor het verlichten van je bureau, videogesprekken en zelfs als ontspannend nachtlampje. Draai de kop om van bureauverlichting over te schakelen op videogespreksverlichting. Door de speciaal ontworpen diffuser geeft de lamp zacht, in te stellen ringlicht zodat je er online op je voordeligst uitziet. De ingebouwde helderheidssensor detecteert het lichtniveau in de omgeving en past de taakverlichting automatisch aan om vermoeide ogen te voorkomen als je lang aan het werk bent. Het eenvoudige en strakke, geometrische ontwerp past goed in elk interieur. De slimme Portrait bureaulamp werkt goed samen met de andere lampen in je WiZ ecosysteem en is net zo eenvoudig te bedienen als altijd. Gebruik de WiZ app, de WiZmote of je stem om overal in huis de perfecte sfeer te creëren.

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar warm-tot koelwit
- Automatische helderheidsinstelling
- Effect met twee lichtzones



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WIZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WIZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WIZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WIZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WIZ.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WIZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Twee lichtzones, voor focus, videogesprekken of extra sfeer.

Door de twee lichtzones is de WIZ Portrait bureaulamp multifunctioneel. In de horizontale stand zorgt het omlaag gerichte licht voor extra focus en het omhoog gerichte licht voor extra sfeer. In de verticale stand biedt de lamp naar voren verlichting voor videogesprekken en naar achteren voor extra sfeer. Eén lamp, talloze gebruiksmogelijkheden!



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: Rechthoek
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White
Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 25.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
Inclusief afstandsbediening: Nee
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Opwarmtijd tot 60% licht: 2
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 60

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Kinderkamer Studeerkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 2000 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 5 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,4 kg
Totale hoogte: 380 mm
Totale lengte: 204 mm
Totale breedte: 195 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: 600
Lamptechnologie: Led
Lichtkleur: Instelbaar wit licht
Wattage meegeleverde lamp: 10
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse III - extra
lage veiligheidsspanning

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169072695
Nettogewicht: 1,46 kg
Brutogewicht: 1,73 kg
Hoogte: 41,5 cm
Lengte: 21,3 cm
Breedte: 24,3 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.