



Lamp 60 W A60 E27 met afstandsbediening



Met deze sfeervolle gekleurde WiZ LED-lamp komt er slimme verlichting in je dagelijkse leven. Je draait hem in hang,- staan- of tafellampen en kiest uit warm- tot koelwit licht of uit miljoenen kleuren. Elke gewenste sfeer is mogelijk. Stel timers in om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. De slimme lampen bedien je met je smartphone of met je stem; dat kan zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 806 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief WiZmote




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.




Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfriaaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,1 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 25 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 25.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 806 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 94

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 65 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169074996
EOC: 872016907499600
Producttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
RGB 1PK + Remote

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 60 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F
Energieverbruik: 8,5 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 9

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 120 mm
Totale lengte: 120 mm
Totale breedte: 60 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000
Nominale lichtstroom: 806 lm
Nominaal vermogen: 8.5 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
Lamptechnologie: Led
EPREL-registratienummer: 1877825
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169074996
Nettogewicht: 0,05 kg
Brutogewicht: 0,14 kg
Hoogte: 13 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.