



Home Monitoring- starterkit

Een kant-en-klaar Home Monitoring-systeem? WiZ maakt het mogelijk! De WiZ Home Monitoring-starterkit bestaat uit een WiZ indoor camera en drie WiZ-lampen met SpaceSense-functionaliteit om jou een gevoel van zekerheid te geven, met bewegingsdetectie, aanwezigheidsnabootsing en automatische meldingen via de WiZ-app. Stel eenvoudig alles in wat je nodig hebt om vandaag nog te beginnen met het monitoren en beschermen van je woning.

PRODUCTKENMERKEN

- 1 jaar HEADS-UP abonnementsfuncties inbegrepen
- End-to-end versleuteling
- 10 dagen toegang tot opnamegeschiedenis



Snelle en eenvoudige configuratie voor home monitoring

Compleet met bureaustandaard en wandbeugel zodat je de camera op elke plek eenvoudig kunt installeren. Richt de WiZ-camera op het gebied dat je in de gaten wilt houden. Zet hem aan en maak verbinding met je wifi. Gemakkelijker kan het niet. Configureer je camera-instellingen via de WiZ-app, zodat je je woning in de gaten kunt houden, wanneer je maar wilt, ook als je niet thuis bent.




Zie wat er thuis gebeurt

Houd je woning in de gaten, wanneer je maar wilt, waar je ook bent, met onze functie voor realtime videostreaming. Geniet van een gerust gevoel, ook wanneer je ver weg bent. Bekijk al je meldingen, zie wat er gebeurt in huis en en vermijd vals alarm.



WiZ-lampen gebruiken als alarm of om de schijn te wekken dat je thuis bent

Boots je aanwezigheid na wanneer je op vakantie bent, door je WiZ-lampen automatisch aan en uit te schakelen. Zo lijkt het alsof er iemand thuis is, waardoor eventuele indringers mogelijk worden ontmoedigd. Ook kun je je lichten laten knipperen als er beweging wordt gedetecteerd, om je burens te waarschuwen in geval van ongewenste activiteiten.



Verhoog je gevoel van veiligheid met bewegingsmeldingen

Ontvang onmiddellijk een melding op je smartphone van harde geluiden of van bewegingen die door de WiZ-camera worden gedetecteerd wanneer je niet thuis bent. Je kunt de camera ook zo instellen dat deze automatisch begint met opnemen* wanneer activiteit wordt gedetecteerd.*Betaald abonnement of SD-kaart vereist.



Integreer je WiZ-camera in je slimme woningsysteem

Je kunt je camera niet alleen met de WiZ-app bedienen. Met behulp van Amazon Alexa en Google Assistant kun je de camerafeed laten weergeven op ondersteunde beeldschermen. De mogelijkheden en functies kunnen van systeem tot systeem verschillen.



Duidelijk beeld, dag en nacht

Met high-definition video en infrarood (IR) licht worden alle activiteiten vastgelegd, dag en nacht, binnen een gezichtsveld van 120°.

SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Nominale levensduur: 25.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Zonne-energie: Nee

WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80

Kleurtemperatuur: 2200-6500 K

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Eetkamer

Woonkamer Kinderkamer

Ruimtedetectie: Ja

OPGENOMEN VERMOGEN

Energieverbruik: 8,5

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,4 kg

Kabellengte: 2.500

Totale hoogte: 122 mm

Totale breedte: 60 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Plaatsing: Wand- of bureaumontage

Lamptechnologie: Led

IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra

lage veiligheidsspanning

Beeldsensor camera: No

Gezichtsvelde cameraleens (graden): 120

Digitale zoom camera: Nee

USB-aansluitadapter: USB-A

DE LAMP

Vormfactor: A60

Ingangsspanning: 220V-240V

Lichtstroom: Alle kleuren

Lichtstroom in lumen: 806 lm

Arbeidsfactor: 0.5

Software geschikt voor upgrades: Ja

Temperatuur wanneer in werking: -20 °C t/m 45 °C

Gewicht: 0,065

Rendement: 94

Lampstroom: 65

DE CAMERA

Max. videoresolutie: 1080P

Videomodes: 1080P

Videokenmerken: 30FPS

Bewegingsdetectie: Detectie van

beweging, personen en geluid

Nachtzicht: Ja, met infrarode LED

Plaatsing camera: Wand- of bureaumontage

Weerbestendig: Nee

Microfoon: Ja

Audio: Tweerichtingsaudio

Netwerken: WPA2 WPA3

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Connectiviteitsprotocol: Wifi (2,4 GHz)

Hoogte: 3,5

Lengte: 11,9

Diepte: 6,6

Conformiteit: /

Geluidssignaal: Nee

Tweerichtingscommunicatie: Ja

Manier van opslag: Lokale & cloudopslag (abonnement)

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:

Yes

Wifi: 802.11b/g/n

Matter: Ja

Vastgestelde ondersteuningsperiode:

Minimum of 60 months after

introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

Compatibel met systemen van

derden: Alexa Google Home Siri

Shortcuts



AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169075016

Nettogewicht: 0,4 kg

Brutogewicht: 0,77 kg

Hoogte: 20,2 cm

Lengte: 9,5 cm

Breedte: 26,5 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.