



Kaarslamp 40W C37 E14 x3



Het dagelijkse leven wordt makkelijker en mooier met de slimme WiZ gekleurde LED-kaarslamp. Ze passen perfect in je decoratieve lampen met een kleine E14-fitting. Geef je kamer een uitgesproken sfeer met warmwit tot koelwit licht of kies uit miljoenen mogelijke kleuren. Stel timers in om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. De slimme lampen bedien je met je smartphone of met je stem; dat kan zelfs als je niet thuis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwork. Meer heb je niet nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 470 lumen
- Gemakkelijk te installeren
- Bediening met app of stem



**Rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken.
Werkt via je bestaande wifinetwerk.**

WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Steek de stekker van je nieuwe lamp in het stopcontact, download de WiZ app en klaar ben je!

Spraakbediening met de Google Assistent, Alexa of Siri Shortcuts

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem en de Google Assistent, Amazon Alexa of Siri Shortcuts. Met eenvoudige spraakopdrachten kun je lampen aan of uit doen, feller zetten of dimmen, van kleur veranderen en aangepaste lichtscènes instellen.

Overal te bedienen via je smartphone.

Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.

Energieverbruik in de gaten houden

De WiZ app houdt bij hoeveel energie je lampen verbruiken. Bekijk dagelijks of wekelijks het energieverbruik van je lampen en maak een slim, zuinig verlichtingsschema voor het hele huis.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: C37
Fitting: E14
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Gewicht: 0,135 kg

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Zonne-energie: Nee
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Nominale lichtstroom: 470 lm
Opstarttijd: < 0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 40 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169075672
EOC: 872016907567200
Producttitel: Wi-Fi BLE 40W C37 E14
922-65 RGB 3CT6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.51
Spanning: 220-240 V
Vermogensequivalent: 40 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F
Energieverbruik: 4,9 W
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 116 mm
Totale lengte: 116 mm
Totale breedte: 39 mm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominale lichtstroom: 470 lm
Nominaal vermogen: 4.9 W

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
Lamptechnologie: Led
EPREL-registratienummer: 1877836
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts
Matter-functionaliteit: Via 3rd party
hubs (Wi-Fi)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169075672
Nettogewicht: 0,14 kg
Brutogewicht: 0,22 kg
Hoogte: 15,5 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 14 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.