

## Wandlamp Classic



Deze waterdichte muurlampen voor buiten op netspanning hebben een klassiek, rechthoekig ontwerp en leveren toekomstbestendige prestaties. Laat je voortuin, achtertuin, balkon of terras baden in gekleurd of instelbaar wit licht met deze krachtige lamp van 1000 lumen. Werkt met bestaande WiFi-lampen en -armaturen.

## PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Netspanning
- Weerbestendig




## Directe configuratie voor alle slimme verlichting

Krijg direct toegang tot alle slimme functies, door je nieuwe lampen te verbinden met je bestaande WiFi. Je kunt lampen onderweg van huis ook bedienen en schema's instellen om ze automatisch in en uit te laten schakelen. En dat alles is mogelijk zonder dat je extra hardware hoeft te installeren. Zorg ervoor dat je WiFi hebt voor de bediening, dan zijn alle gekoppelde lampen volledig te bedienen, zelfs als je geen bereik hebt.



## Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



## Voel je altijd veilig met geautomatiseerde buitenverlichting

Creëer een schema zodat je buitenlampen elke dag ingeschakeld worden voor je thuis komt, zodat je de omgeving goed kunt zien en je je veilig voelt. Stel je lampen zo in dat ze 's ochtends automatisch uitgeschakeld worden, of wanneer ze niet nodig zijn, om energie te besparen.




## Creëer de perfecte lichtscène voor je buitenverlichting

Mix verschillende gekleurde en witte lichtscènes om de perfecte sfeer te creëren tijdens de momenten dat jij in je tuin bent. Sla je scène op en selecteer deze op een willekeurig moment met de app, je stem of bedieningsaccessoire.



## Laat je tuin nog meer tot bloei komen met miljoenen kleuren en dynamische modi

Kies uit miljoenen lichtkleuren, van energiek koelwit licht tot warmwit licht, om de beste sfeer te creëren voor jouw buitenactiviteiten. Of pas gewoon een vooraf ingestelde, dynamische lichtmodus in, zoals Oceaan, Bos of Feest om een prachtige sfeer te creëren.



## Bedien je buitenlampen op de manier die je wilt

Met WiZ heb je veel verschillende opties om je slimme lampen te bedienen. Pas de lampen eenvoudig aan met je smartphone of je stem, waar je ook bent. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Buiten  
Dimbaar: Ja

## DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart  
Materiaal: Metaal Kunststof

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 25.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Inclusief LED-lamp(en): Ja  
Inclusief afstandsbediening: Nee  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$   
Kleurtemperatuur: 2700-5000 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 63

## DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Balkon Tuin

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 50 mA

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7  
Spanning: 220-240 V

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,79 kg  
Totale hoogte: 228 mm  
Totale lengte: 227 mm  
Totale breedte: 170 mm

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 1.000  
Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 600  
Lamptechnologie: Led  
Lichtkleur: Gekleurd en wit licht (RGBW)  
Wattage meegeleverde lamp: 9.5  
Maximaal vermogen vervangende lamp: 9,5  
IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht  
Bescherminingsklasse: Klasse I - geaard  
Lichtbron vervangbaar: Nee  
Aantal lichtbronnen: 1

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van derden: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169076181  
Nettogewicht: 0,79 kg  
Brutogewicht: 1,17 kg  
Hoogte: 29,6 cm  
Lengte: 19,7 cm  
Breedte: 25,2 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.