




## Lamp 60 W A60 E27



Niet alle momenten zijn hetzelfde en datzelfde geldt voor slimme lampen. Deze WiZ lamp kan de basisvorm A60 hebben, maar hij biedt je iets heel unieks: dimbaar wit LED-licht voor al jouw wensen en momenten. Stel koel licht in wanneer je je moet concentreren of stel sfeerlicht in als je je wilt ontspannen. Kies wat voor jou het beste werkt en waar jij je het prettigst bij voelt in je eigen huis. Alle lampen zijn met Wi-Fi te bedienen via de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

## PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 806 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem



## **Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren**

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



## **Bedienen met elk Matter smart homeplatform**

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



## **Houd je energieverbruik bij**

Ontvang in de WiZ app een overzicht van het energieverbruik van je lampen. Krijg snel toegang tot een wekelijks of dagelijks rapport, zodat je je energieverbruik in huis onder controle kunt houden.



## **Configureer je lampen op basis van je eigen agenda**

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



## **Activeer je apparaten met beweging zonder een sensor**

Met de SpaceSense-technologie van WiZ worden je apparaten ook bewegingssensoren. Activeer de SpaceSense-functie in de WiZ app en laat je lampen en apparaten automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Er zijn minimaal twee WiZ apparaten nodig in een ruimte om de SpaceSense-functionaliteit te laten werken.



## **Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht**

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Lampvorm: A60  
Fitting: E27  
Type glas: Mat  
Dimbaar: Ja

## LAMPAFMETING

Gewicht: 0,05 kg

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 25 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 25.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM  
Kleurweergave-index (CRI):  $\geq 80$   
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K  
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit  
Nominale lichtstroom: 806 lm  
Opstarttijd:  $< 0.5$  s  
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op  
volledige lichtsterkte  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 65 mA

## VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169076945  
EOC: 872016907694500  
Producttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27  
827-65 TW 1PF/6

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5  
Spanning: AC 220-240 V  
Vermogensequivalent: 60 W  
Energie-efficiëntielabel (EEL): F  
Energieverbruik: 8 W  
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 8

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Totale hoogte: 111 mm  
Totale lengte: 111 mm  
Totale breedte: 60 mm

## NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 25.000  
Nominale lichtstroom: 806 lm  
Nominaal vermogen: 8 W

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60  
Lamptechnologie: Led  
EPREL-registratienummer: 1877823  
Meetreferentie van lichtstroom:  
Sphere

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169076945  
Nettogewicht: 0,05 kg  
Brutogewicht: 0,09 kg  
Hoogte: 16 cm  
Lengte: 7 cm  
Breedte: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.