



## Lichtslinger 20 m

Speels, sfeervol en volledig in kleur; de WiZ lichtslinger zorgt voor een magische sfeer op feestdagen, verjaardagen, zomerse tuinfeesten of gewone dagelijkse activiteiten. Wikkel deze slingers van 160 LED's rond je kerstboom, je voordeur met Halloween, je gamekamer op zaterdagavond, je tuin om buiten te eten op warme zomeravonden, of rond je slaapkamer of eetkamer op elke willekeurige dag. Statische en dynamische lichtinstellingen schitteren met meer dan 16 miljoen beschikbare kleuren en 8 verschillende zones, zodat jij je licht naar hartenlust kunt vormgeven. En omdat het WiZ is, kun je de magische sprankelende kleur van je lampen overal vandaan bedienen met de WiZ-app. Je kunt je lichtslinger zelfs synchroniseren met muziek voor extra plezier en feestelijkheid...

## PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Laagspanning
- IP44/Plastic



### **Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren**

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



### **Bedienen met elk Matter smart homeplatform**

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



### **Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien**

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



### **Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie**

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.



### **Lampen met muziek synchroniseren**

Zie het ritme terug in je verlichting met onze muzieksynchronisatie. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek. Houd je mobiele apparaat in de buurt van de speaker voor een perfecte harmonie tussen geluid en licht.



### **Miljoenen kleuren op een slinger**

Met elke lichtslinger kun je kiezen uit miljoenen kleuren om betoverende sferen te creëren die de magie van licht je kamer in brengen en je laten ontspannen.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen/buiten  
Dimbaar: Ja

## DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart  
Materiaal: Kunststof

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 50.000  
Nominale levensduur: 15.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee  
Inclusief voedingsadapter: Ja  
Inclusief afstandsbediening: Nee  
Zonne-energie: Nee  
WarmGlow, dimbaar licht: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): -  
Kleurtemperatuur: 2700-5000 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2

## LICHTSNOER/LICHTSTRIP

Uitbreidbaarheid: Nee

## DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Balkon  
Slaapkamer Woonkamer Tuin

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 100 mA

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7  
Spanning: 220-240 V  
Energieverbruik: 13

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,588 kg  
Totale lengte: 20.000 mm

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van  
armatuur: NA  
Lamptechnologie: Led  
Lichtkleur: Gradient gekleurd licht  
(RGBIC)  
Wattage meegeleverde lamp: 15  
IP-classificatie: IP44 | Ommantelde  
kabel en spatwaterdicht  
Bescherminingsklasse: Klasse II -  
dubbel geïsoleerd

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: 802.11b/g/n  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)  
Compatibel met systemen van  
derden: Alexa Google Home Homey  
IFTTT Matter Samsung SmartThings  
Siri Shortcuts  
Matter-functionaliteit: Via 3rd party  
hubs (Wi-Fi)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169076969  
Nettogewicht: 0,59 kg  
Brutogewicht: 0,84 kg  
Hoogte: 8,7 cm  
Lengte: 22,4 cm  
Breedte: 22,4 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.