




LED-strip 5 m

Onze 5 meter lange RGBIC-lichtstrips zijn ontworpen om middelgrote ruimtes te verfraaien met meer dan 16 miljoen volle kleuren. Doe meer dan alleen volle kleuren met afzonderlijk instelbare full-colour segmenten voor oogverblindende effecten, zoals lopende regenbogen, kleurverloop en sprankeling. Plak de flexibele strip waar je maar wilt en gebruik de intuïtieve WiZ-app om je lampen te bedienen via je bestaande Wi-Fi. Met de statische en dynamische lichtscènes, slim dimmen en lichtplanning heb jij de controle over je hele systeem, zelfs als je niet thuis bent. Werkt met Google Home, Amazon Alexa en Apple HomeKit voor het ultieme gebruiksgemak.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- IP20/Plastic



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WIZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.



Lampen met muziek synchroniseren

Zie het ritme terug in je verlichting met onze muzieksynchronisatie. Synchroniseer je verlichting moeiteloos met je favoriete muziek. Houd je mobiele apparaat in de buurt van de speaker voor een perfecte harmonie tussen geluid en licht.



Flexibele lichtstrip die eenvoudig te installeren is

Plak de strip eenvoudig op elk oppervlak: vitrinekasten, verlaagde plafonds, onder kasten en zelfs langs gebogen randen. Voeg mooie kleuraccenten toe aan je meubels.

SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White
Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
Inclusief voedingsadapter: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): -
Kleurtemperatuur: NA
Opwarmtijd tot 60% licht: 2

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer
Woonkamer Kinderkamer
Entertainmentruimte

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 110 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7
Spanning: 220-240 V
Energieverbruik: 15,3

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,215 kg
Totale hoogte: 2,1 mm
Totale lengte: 5.000 mm
Totale breedte: 10 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: NA
Lichtkleur: Gradient gekleurd licht
(RGBIC)
Wattage meegeleverde lamp: 18
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Bescherminingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169077126
Nettogewicht: 0,4 kg
Brutogewicht: 0,55 kg
Hoogte: 18,7 cm
Lengte: 8,2 cm
Breedte: 18,9 cm