




## HDMI sync box met tv verlichting voor tv's van 55"-65"

Haal entertainment naar een hoger niveau door de kleuren van je tv-scherm in realtime te projecteren. De RGBIC-strip matcht zijn levendige kleuren met de beelden van je scherm tijdens films, games of muziek. Geniet van eenvoudige installatie en nauwkeurige kleuraanpassing via HDMI. Synchroniseer met elk HDMI 2.0-apparaat zoals een streamingstick of gameconsole. Verbind zoveel WiZ-lampen met gekleurd licht als je wilt, voor een lichteffect dat de hele kamer opvult.

## PRODUCTKENMERKEN

- Een extern HDMI-apparaat is vereist als bron; niet compatibel met smart tv-apps
- Ondersteunt 4K bij 60Hz, HDR10+, Dolby Vision
- RGBIC-strip met 3 delen, geschikt voor tv's van 55"~65"



### **Nette installatie en eenvoudige configuratie**

Bevestig de achtergrondverlichtingsstrip, sluit de HDMI-kabels aan en sluit de Sync Box aan op je wifi. Geen camera of draden die boven je tv-scherm hangen, er is nooit een ingewikkelde kalibratie nodig.



### **Real-time kleursynchronisatie**

De Sync Box leest het videosignaal rechtstreeks van de HDMI-ingang, analyseert onmiddellijk het hele tv-scherm en genereert ultra-nauwkeurig passende kleuren.




### **Werkt met elk HDMI 2.0-apparaat**

Sluit de Sync Box eenvoudig aan op een HDMI-media-apparaat zoals streamingstick, settopbox of gameconsole. Ondersteunt 4K bij 60Hz, HDR10+, Dolby Vision.



### **Synchroniseer met al je WIZ lampen**

Koppel je Sync Box aan elke gekleurde WIZ lamp met wifi én Bluetooth. Creëer een volledige lichtopstelling die past bij je tv voor een kamerbrede verlichtingservaring, of je nu lampen of lichtstrips gebruikt.



### **Verlicht je muziek**

De Sync Box detecteert geluid via de ingebouwde microfoon, waardoor de verlichting mee kan pulseren met de muziek, zelfs als je tv uit staat. Stel dynamische kleuren en effecten in en creëer een perfecte sfeer voor je muziek.



### **Aanpasbare synchronisatiemodi via de WIZ app**

Pas eenvoudig synchronisatie-effecten aan met de WIZ app. Kies uit vooraf ingestelde modi zoals Bioscoop of Ontspanning, of pas de helderheid en kleur aan je stemming aan, of je nu een spannende filmavond hebt of ontspannen naar je favoriete serie kijkt.



# SPECIFICATIES

## LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen  
Dimbaar: Ja

## DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart  
Materiaal: Kunststof

## DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/  
dag): 15 jaar  
Lumenbehoudfactor: 70%  
Aantal schakelcycli: 15.000  
Nominale levensduur: 15.000

## EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja  
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja  
Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee  
Inclusief voedingsadapter: Ja  
Inclusief afstandsbediening: Nee

## LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): N.A.  
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K  
Opwarmtijd tot 60% licht: 2  
Lichtrendement (gespec.) (nom.): 7  
lm/W

## LICHTSNOER/LIGHTSTRIP

Uitbreidbaarheid: Nee

## DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:  
Woonkamer Entertainmentruimte

## ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 100 mA

## OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.75  
Spanning: 220-240 V

## AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,408 kg  
Totale hoogte: 3,5 mm  
Totale lengte: 2.600 mm  
Totale breedte: 10 mm

## SERVICE

Garantie: 2 jaar

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van  
armatuur: NA  
Lichtkleur: Gradient gekleurd licht  
(RGBIC)  
Wattage meegeleverde lamp: 17  
IP-classificatie: IP20 | Bescherming  
tegen vingers  
Bescherminingsklasse: Klasse II -  
dubbel geïsoleerd

## DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

## WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:  
Yes  
Wifi: Wireless G  
Vastgestelde ondersteuningsperiode:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. aantal accessoires: 9999  
Communicatieprotocol: Bluetooth  
Wifi (2,4 GHz)

## AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169078604  
Nettogewicht: 0,41 kg  
Brutogewicht: 0,61 kg  
Hoogte: 17,8 cm  
Lengte: 9,7 cm  
Breedte: 17,8 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.