



Lamp 100 W A60 E27



Verfraai je huis met deze slimme lamp van WiZ. Pas eenvoudig de helderheid aan en schakel tussen koel- en warmwit licht. Je kunt de verlichting bovendien bedienen met de WiZ app of met je stem, dus je hebt geen extra hardware nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 1521 lumen bij 2700K
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.



Standaardformaat, extra helderheid

Deze lamp, met een standaard A60-vorm en E27-fitting, is geschikt voor de meeste stopcontacten in de meeste huizen, maar hij is krachtig genoeg om je huis te verlichten met helder 1521 lm licht.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Hoogte: 12,2 cm
Gewicht: 0,062 kg
Breedte: 6 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 80
Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.):
121,68

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 70 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169078901
EOC: 872016907890100
Producttitel: Wi-Fi BLE 100W A60 E27
827-65 TW 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: AC 220-240 V
Vermogen: 12,5 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): E
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 13

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 12,2 cm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominaal vermogen: 12.5 W

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 2224721
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

DE LAMP

Software geschikt voor upgrades: Ja

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: 802.11b/g/n
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)
Compatibel met systemen van
derden: Alexa Google Home Homey
IFTTT Matter Samsung SmartThings
Siri Shortcuts

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169078901
Nettogewicht: 0,06 kg
Brutogewicht: 0,11 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.