

PHILIPS

Lamp 8,5 W (gelijk aan 60 W) A60 E27

Smart LED

Alle kleuren

Kunststof

Gemakkelijk te installeren

Bediening met app of stem



8720169170933



Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

Geniet van meer comfort en gemak in het dagelijkse leven met deze slimme WiZ LED-lamp. Deze lamp geeft een zacht wit licht dat je via de app of met je stem naar elk gewenst niveau kunt dimmen. Je kunt timers instellen om je lampen in of uit te schakelen volgens jouw dag- of weekritme. Bovendien kun je ze op afstand bedienen als je van huis bent. WiZ lampen werken op je eigen wifinetwerk. Meer heb je niet nodig.

Eenvoudige installatie

- Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Slimme bediening

- Overal te bedienen via je smartphone.

Slimme functies

- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties
- Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Lichtinstellingen

- Maak je eigen scènes met voorgeprogrammeerde dynamische lichtinstellingen.

Kenmerken

Directe installatie



Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!

Overall je lampen bedienen

Bedien je apparaten met je smartphone, waar je ook bent. Heb je apparaten aan laten staan toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties



Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

Schema voor lichtautomatisering



Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.

Eigen lichtscènes

Combineer verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Bewaar je instellingen en roep ze eenvoudig weer op met de app, de WiZmote of je stem.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Gewicht: 0,065 kg

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Kies uw kleur: Ja
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Kleurtemperatuur: 2700/6500
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: < 0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kinderkamer
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 65 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169170933
- EOC: 872016917093300
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 8,5 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 122 mm
- Totale lengte: 122 mm
- Totale breedte: 60 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominale vermogen: 8.5 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Lamptechnologie: Led
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- EPREL-registratienummer: 1421109
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

De lamp

- Diameter: 60 mm
- Software geschikt voor upgrades: Ja

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Matter-functionaliteit: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169170933
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutogewicht: 0,09 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 7 cm



Publicatiedatum:
2026-04-22
Versie: 0.305

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.