

# PHILIPS

Downlight

Inbouwlampen

Meson

wit

8720169173804



## Aangenaam licht met een strakke uitstraling

Verlicht je ruimte met een Philips EyeComfort LED-downlight, een comfortabele lamp die prettig is voor je ogen.

### Gemakkelijk te ervaren

- Een subtiele en onopvallende lamp, ideaal voor kamers met een laag plafond.

### Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

### LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Minder verblinding. Groter comfort.

# Kenmerken

## Geschikt voor lage plafonds ontwerp

### Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

## EyeComfort met verweven optiek

Verweven optiek is een technologie die de algemene verlichtingservaring in je dagelijks leven verbetert. De microlenstechnologie, die is bedrukt met 3D-patronen om het licht te helpen verspreiden, levert een gelijkmatige lichtverdeling op. Dit

vermindert de verblinding aanzienlijk. Deze verlichting is zeer zacht en gelijkmatig, wat meer comfort voor je ogen oplevert. Daarnaast is het licht wordt ook slim herverdeeld voor minder verblinding in het verlichte gebied.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 7.500
- Nominale levensduur: 15.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 100 graden
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 76 lm/W

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 95 mA

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,065 kg
- Inbouwfstand: 117 mm
- Totale hoogte: 35 mm
- Totale lengte: 140 mm
- Totale breedte: 140 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 12.5 cm x 12.5 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

#### Technische specificaties

- Diameter: 140 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1300
- Lichtkleur: 6500
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Wattage meegeleverde lamp: 12.5
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169173804
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutowicht: 0,09 kg
- Hoogte: 14,1 cm
- Lengte: 4,2 cm
- Breedte: 14,1 cm



Publicatiedatum:  
2025-11-12  
Versie: 0.313

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.