

PHILIPS

Garnet
plafondverlichting, 30 W

Plafondlampen

2700 K

Wit



8720169195172



Eén lamp. Je eigen schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de sfeer in je woonkamer aan te passen. Met de Philips SceneSwitch LED-plafondlamp met twee lichtrichtingen kun je gemakkelijk de sfeer bepalen met drie unieke lichtscènes. Door de combinatie van direct en indirect licht beschik je over opties die perfect zijn voor de momenten waarop je samenkomt met anderen, moet concentreren of wanneer je gezelligheid wilt creëren. Er is geen dimmer of installatie nodig, je hebt alleen jouw bestaande schakelaar nodig.

Gemakkelijk te ervaren

- Eenvoudige installatie

Lichteffect

- Indirect licht
- Drie lichtzones
- Zacht, harmonieus licht

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Kenmerken

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Indirect licht

De Volcano lamp is een aanwinst voor jouw ruimte en geeft zacht licht.

Drie lichtzones

Met de drie lichtzones heb je de flexibiliteit om de sfeer te creëren die je wilt.

Zacht, harmonieus licht

De juiste combinatie van indirect en direct licht verdeelt een warme gloed in de ruimte zonder verblinding.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 103

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 154 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,04 kg
- Totale hoogte: 89 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Totale breedte: 400 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 400 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3100
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169195172
- Nettogewicht: 1,07 kg
- Brutoweight: 2,36 kg
- Hoogte: 44 cm
- Lengte: 12 cm
- Breedte: 44 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.414

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.