

PHILIPS

Wincel
plafondlamp, 24 W

Plafondlampen

2700-6500 K

Wit

Dimbaar; afstandsbediening



8720169196117



Creëer moeiteloos de gewenste sfeer met één druk op de knop

Met slechts een paar eenvoudige klikken op de afstandsbediening geeft de Philips LED all-in-one plafondlamp de flexibiliteit en het gemak om je lichtinstellingen aan je eigen voorkeuren aan te passen. Comfortabel licht, een genot voor de ogen, te kiezen tussen een hele reeks lichtinstellingen voor ieder moment. Schep je eigen sfeer met een lamp die doet wat jij wilt.

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

Bediening

- Instelbaar – van warmwit tot koel daglicht
- Helderheidsregeling met ingebouwde geheugenfunctie
- 4 vooraf ingestelde scènes
- Bedien je verlichting gemakkelijk dankzij de afstandsbediening (tot 10 meter)
- Aan de muur te monteren afstandsbediening

Kenmerken

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig

voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Instelbaar – van warmwit tot koel daglicht

Met dimbare verlichting kun je de lichtkleur aanpassen aan je stemming of activiteit. Warmwit is ideaal voor ontspanning, met koel daglicht kun je je beter concentreren.

Helderheidsregeling met ingebouwde geheugenfunctie

Onthoudt de specifieke helderheidsniveaus die jij prettig vindt.

4 vooraf ingestelde scènes

Dankzij de vooraf ingestelde lichtscènes heb je altijd de juiste sfeer voor elke gelegenheid.

Bedien je verlichting gemakkelijk dankzij de afstandsbediening (tot 10 meter)

Met deze afstandsbediening (tot 10 meter) schakel je jouw lampen in en uit, verander je de helderheid en kleur.

Aan de muur te monteren afstandsbediening

Met de meegeleverde beugel kun je je afstandsbediening overal monteren waar je een extra schakelaar nodig hebt, zonder kabels.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Rond
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700–6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 104

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Garage, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar, Afstandsbediening

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 210 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,8 kg
- Totale hoogte: 70 mm
- Totale lengte: 395 mm
- Totale breedte: 395 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 395 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2500
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169196117
- Nettogewicht: 0,79 kg
- Brutoweight: 1,44 kg
- Hoogte: 9,6 cm
- Lengte: 47,8 cm
- Breedte: 48,5 cm



Publicatiedatum:
2026-04-15
Versie: 0.374

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.