

PHILIPS

LEDtube EM T8

Ultra-efficiënt

1200 mm

6500 K

G13 ROT



8720169204980



Duurzame LED- werkverlichting met uitstekende lichtkwaliteit

De overstap maken naar Philips LED-buizen is een snelle en gemakkelijke manier om je oude fluorescentiebuizen te vervangen door moderne en efficiënte LED-technologie. Deze Philips LED-buis is perfect voor plaatsen die veel licht nodig hebben.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies voor een duurzame oplossing

- Profiteer van de energiebesparing van LED's zonder dat de lichtkwaliteit slechter wordt. Bespaar direct meer dan 70% energie door je bestaande fluorescentiebuizen (door de EU in de ban gedaan sinds 2023) te vervangen.

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Met een levensduur van maximaal 50.000 uur heb je minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen. Geniet meer dan 50 jaar van mooi licht.

Kies een eenvoudige vervanging van je oude fluorescentielampen

- Ontworpen voor elektromagnetische VSA's.

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Bespaart meer dan 70% energie in vergelijking met fluorescentiebuizen
Duurzame levensduur van 50.000 uur
Compatibel met elektromagnetische VSA

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: T8
- Fitting: G13 ROT
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 200.000
- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggoeien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 160
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Nominale lichtstroom: 2500 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5
- Kleurcode: 865 | CCT of 6500K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 185

Diversen

- Keurmerken: CE-markering, ENEC-certificaat, KEMA Keur-certificaat, Conform RoHS
- LED-innovaties: UltraEfficient

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169204980
- EOC: 872016920498000
- Producttitel: LED T8 1200mm 13.5W G13 CDL EELB 1CT/4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Energieverbruik: 13,5
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 14

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 1.213 mm
- Totale lengte: 1.213 mm
- Totale breedte: 28 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led
- Compatibiliteit met VSA: EM

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169204980
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Brutoweight: 0,27 kg
- Hoogte: 127,7 cm
- Lengte: 3,1 cm
- Breedte: 3,1 cm



Publicatiedatum:
2026-03-21
Versie: 0.463

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.