

PHILIPS

Spot 50W PAR16
GU10 x3

Smart LED

Dimbaar wit licht, slimme lamp

Tot 345 lumen

Gemakkelijk te installeren

Bediening met app of stem



8720169210370



Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

Voeg diffuus, instelbaar warm of koelwit slim licht toe aan uw standaard inbouwarmaturen of spots met de Philips Smart LED GU10 lamp. Deze lamp is WiZ connected. Te gebruiken met uw bestaande wifi om te bedienen met de WiZ app of uw stem.

Eenvoudige installatie

- Rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken. Werkt via je bestaande wifinetwerk.

Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.
- Gebruik je stem voor handsfree bediening

Slimme functies

- Slim dimmen via de app, je stem of een dimmer
- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties
- Automatiseer je verlichting met timers

Lichtinstellingen

- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Kenmerken

gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Steek de stekker van je nieuwe lamp in het stopcontact, download de WiZ app en klaar ben je!

Overal je lampen bedienen



Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Gebruik je stem voor handsfree bediening



Bedien je lampen met je stem, schakel eenvoudig integratie met Google, Alexa in en voeg toe aan je Siri-snelkoppelingen.

Slim dimmen

Dim je lampen tot elk helderheidsniveau dat je wil met behulp van je smartphone, de WiZmote of je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig.

Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties

Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: PAR16
- Fitting: GU10
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Ja

Lampafmeting

- Gewicht: 0,15 kg

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Zonne-energie: Nee
- WarmGlow, dimbaar licht: Nee

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 90
- Kleurtemperatuur: 2700–6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Opstarttijd: < 0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 73

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169210370
- EOC: 872016921037000
- Producttitel: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220–240 V
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energieverbruik: 4,7 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 5

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 58 mm
- Totale lengte: 58 mm
- Totale breedte: 50 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Geschatte piekintensiteit: 550 cd
- Nominaal vermogen: 4.7 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50–60
- Lamptechnologie: Led
- Meetreferentie van lichtstroom: Narrow Cone

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: 802.11b/g/n
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169210370
- Nettogewicht: 0,45 kg
- Brutoweight: 0,55 kg
- Hoogte: 14,4 cm
- Lengte: 7,1 cm
- Breedte: 18,5 cm



Publicatiedatum:
2026-03-14
Versie: 0.338

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com